

MatrixPRO 8 X 8 DVI

MatrixPro 8X8



2048x1080(1920x1080含む)までの入力解像度に対応します。各入力にはルーターがDVI信号を通しての間ロックされます。各出力は内部テストパターンを表示できます。テストパターンは入力信号の有り、無しにかかわらず使用できます。

コントロールはフロントパネルの他、MatrixProリモートパネル、MatrixProソフトウェア、Encore、ScreenProllコントローラーでも行えます。フロントパネルにはVFDディスプレイとメニュー検索用のノブがあります。メニューは他のMatrixProルーターシリーズと同じになっています。リモートパネルやソフトウェアとの接続はイーサネットまたはRS232プロトコルを使います。また、EncoreやScreenProllコントローラーによって自動認識され他のバルコ画像制御機器に簡単に統合できます。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

ビデオルーティング	入力：8 DVI-I端子 (シングルデジタルビデオリンク) DVI1.0 出力：8DVI-I端子 (シングルデジタルビデオリンク) DVI1.0 入力解像度：640x480～2048x1080 HDTV (25-165MHzピクセルクロック) 出力解像度：640x480～2048x1080 HDTV (25-165MHzピクセルクロック)
制御/遠隔	イーサネット：1 RJ-45端子10/100ベースT,半復自動検知 イーサネットプロトコル：ICMP,TCP/IP Telnet シリアルコントロールポート：RS232,D9メス端子 通信速度/プロトコル：115K Baud (最大)、8bit、1ストップ、パリティ イーサネットなし
エンクロージャー	寸法：H45xW432xD406mm(2Uサイズ) 重量：7.92Kg ラックマウント：フロント/リア (オプション) 材質：金属
概要	温度：0-40°C 環境湿度：0-95% 結露なし 電源：AC 100-240V 50/60Hz 最大1A 適合規格：FCC15,BクラスA,EN55103-1 E4/EN55103-2 CE:安全EN60950

生成日:[日付]
技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours