

ScreenPRO-II コントローラ、タリー付き

ScreenPRO-II コントローラを使えば、ユーザーは最大 4 つの ScreenPRO-II



このデバイスにより、スクリーンを 1 台以上使用しているイベントでも柔軟性が出て、コントロールもしやすくなります。

コントローラにより、PIP、KEY 配置、ソース切り替え、プレゼン中のレイヤー・コントロール・オプションが強化されます。ScreenPRO-II コントローラでは、36 のプリセットにアクセスでき、ボタンを押せばオペレーターに表示されます。読み出せるプリセットには、スクリーンを 1 台以上使用しているイベントでも簡単にコントロールができるソース、レイヤー機能、トランジション効果などの項目が含まれます。

また、コントロールを使用すると、プレゼンテーション・システムの全体的な柔軟性と能力を備えた MatrixPRO ルーターをリモートで切り替えることができます。外付けルーターや ScreenPRO II の組み込みルーターからの RGBHV アナログ信号、SDI/HDSI、DVI 信号など、最大 16 の入力 (組み合わせは自由) に対応します。

ScreenPRO II コントローラには、タリー・カードと PS2 キーボード・カードが付いてきます。タリーカードは、Camera CCU ユニットやその他のデバイスのタリー・ランプを点灯させます。PS/2 ポートには PS/2 キーボードを接続できるため、セットアップ機能が簡単です。

ScreenPRO-II プロセッサ、BlendPRO-II、ScreenPRO-II コントローラは、最大 4 台のプロジェクターを並べて、ブレンド表示されたスクリーンを管理できます。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

ビデオルーティング	入力：16ソースまで 出力：Screen PRO 1～4台 外部ルーター制御：3台まで、1xアナログ、1xSDI/HDSDI,1xDVI
オペレーター制御	ディスプレイ：3.8インチ液晶タッチパネル ジョイスティック：3AXIS,(X,Y,Z) Tバー プリセット：36チャンネルまで 接続先：8 (Screen PROII x 4、4 AUX)
制御/遠隔	イーサネット：RJ-45端子、10/100base/ハーフ、フル双方向/自動検知 イーサネットプロトコル：ICMP,TCP/イーサネットプロトコルCP/IP,Telnet 通信速度/プロトコル：115K,18bit,1ストップ 類似選択不可 キーボードポート (オプション)：PS/2端子 タリ (オプション)：DB25オス、ドライコンタクトリレークローザー： 1A/30VDC, 5A/125VDC バックアップオプション：メディアカード、タイプ1コンパクトフラッシュ規格
エンクロージャー	寸法：151.3x432x254mm (2U) 重量：5.45Kg コンソールライト：XLR端子
環境	温度：0-40°C 環境湿度：0-95% 結露なし 電源：AC 100 - 240V 50-60Hz 最大 1A
遠隔プログラム	シリアルコントロールポート：RS232/D9メス端子 通信速度、プロトコル：115Kb/sec,8bit,1ストップbit類似選択不可

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours