

Blend PRO-II

ScreenPROIIファミリーにワイドスクリーンブレンド機能を付加します



BlendPRO-IIを使用したワイドスクリーンアプリケーションでは、4台のScreenPRO-IIスイッチャーとScreenPRO-IIコントローラーを使用できます。ScreenPRO-IIは8ユニバーサルアナログ入力、2DVIに対応し、スケールなしのバックグラウンドまたはDSKを使用できます。ScreenPRO-IIHDはスケーリング用にHDSDIに対応しています。ScreenPRO-IIにMatrixPROを接続すると16入力まで対応可能です。

アプリケーション

BlendPRO-IIを使用するとシングルスクリーンのプレゼンテーションをマルチ・プロジェクターによるワイドスクリーン・アプリケーションに簡単に移行できます。入力ソース選択、シームレス切り替え、画像生成制御機能などは数台のScreenPRO-IIで行います。ScreenPRO-IIの出力はBlendPRO-IIに接続しデータのオーバーラップとエッジのぼかしを行います。テストパターンはプロジェクターのアライメント調整に使用します。

技術仕様

ビデオ入力	入力：デジタルDVI x 4/DDWG1.0 DVI-I端子 解像度：VGA～UXGA60Hz(1920x1200,2048x1080のHDを含む)
ビデオ出力	高解像度デジタル、アナログDVI x 4/DDWG1.0 DVI-I端子 RGBHV/D15端子
ユーザーコントロール	Screen ProIIからイーサネット経由
物理仕様	2RUラックマウントケース
電源	AC100-240V/50-60Hz,175W最大
環境	温度 0-40°C 湿度 0-95% 結露なし

生成日: [[日付]]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours