

# TransForm A4

ビデオと RGB 要求度が中程度の小型から中型のビデオ・ウォール用ベーシックなビデオ・ウォール・コントローラー



## TransForm A

は最も柔軟性に富んだ強力なビデオ・ウォール・コントローラーです。バルコの卓越した OmniScaler

技術を通してデジタル・アナログ・ビデオおよびデータ・ソースの容易に組み込み、ユーザーは画質を犠牲にすることなくビデオ・ウォール上のどこにでもあらゆるサイズでウィンドウを自由に配置することができます。

小型から中型のビデオ・ウォール用に使用されるこの初歩レベルのシステムにはあらゆる入/出力用カードが TransForm A

プロセッサに挿入されており、TransForm A12 または TransForm A18 システムに容易に拡張できます。

## 高い柔軟性とスケール性

- Windows2000/XP,XWindowsをサポート
- WUXGAまでの出力解像度
- 16までのディスプレイチャンネル

## ビデオとRGBの統合

- アナログ、デジタル、ストリームソース
- 指紋サイズからビデオウォール降るサイズまでのスケール能力
- ビデオ/RGBダイレクトアクセス、コントロール
- ビデオ、RGB,グラフィックウィンドウ個々のカラーデプス調整
- デジタルデータプロセッシング

## 電源、バンド帯域

- 

TransFormAはプロセッサは最新の簡単にアップグレードが可能な最新のPC技術による、高品位なプロセッサです。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

プロセッサ	<ul style="list-style-type: none"><li>• intelCore2 Duo 2.13GHz</li><li>• 1GBメインメモリー</li><li>• 4GBまで拡張可能</li><li>• PCIbus標準</li><li>• 1.33MB/S</li><li>• SATAディスクドライバ-250GB(RAID1/RAID5オプション)</li><li>• 10/100/1000Mbitイーサネット (リダンダントオプション)</li><li>• リダンダント、ホットスワップパワーサプライ</li><li>• 4スロット</li></ul>
寸法	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)</li><li>• ケース幅 : 440mm</li><li>• 取り付け幅 : 482mm</li><li>• ケース奥行き : 516mm</li><li>• ハンドル+奥行き : 566mm</li><li>• 高さ : 177mm</li><li>• ゴム足 + 高さ : 183mm</li></ul>
重量	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18Kg(標準、カード無し)</li><li>• 20.5Kg(リダンダントパワーサプライ、カード無し)</li></ul>
電源	AC100-240V 50-60Hz
消費電力	<ul style="list-style-type: none"><li>• 標準 : 400W</li><li>• リダンダント : 400W</li></ul>
動作状態	0-40°C

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours