

# Hydraコンパクトツイン

## ユニバーサルマルチビデオ挿入ユニット



コントロールセンターが大型化、複雑化するにつれ、さまざまなソースの多数の信号を制御する必要が高まっています。バルコのHydraは、最大60本のアナログまたはデジタル入力を1枚のディスプレイ上で制御できる優れた機能を備えています。また、標準Webブラウザで操作でき、高度な警告および警報機能もあります。1台のPCで、ネットワーク上の無数のユニットを制御し、無数の信号を共同で表示させることが可能です。

ハイエンドグラフィックコントロールユニット

2 x 12までのアナログまたはデジタル入力表示可能

ビデオ入力：コンジット、YC,SDI(SECAM,NTSC,PAL),HDSDI,4:3または16:9

RGB入力：SXGAまでのRGBアナログ、デジタルデータ、HDRGBプログレッシブまでのRGBコンポーネントビデオ

全ての画像をSVGAからUXGA/HD(1920x1080)までのフル出力解像度にスケール可能

ピクチャーインピクチャー機能

SDI,HDSDIの音声、外部112音声チャンネル、リアルタイムの音声メーターをサポート

内蔵の警告アラーム処理、外部制御用GPIO接続、コンピューターデータ、時計、動画ロゴ、カウンター、ソース識別などを表示

ユニバーサル・ストリーミングビデオ・デコーディングカード

統合型で柔軟なソリューション

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

寸法	<ul style="list-style-type: none"><li>● 19インチラック仕様、4 U</li><li>● ケース幅440mm</li><li>● 取り付けウイング幅483mm</li><li>● ケース奥行き540mm</li><li>● ハンドル奥行き50mm</li><li>● 高さ177mm</li></ul>
電源	<ul style="list-style-type: none"><li>● パワーサプライ：3</li><li>● パワーリード：2</li><li>● パワーサプライ：100 - 240 VAC、47 - 63 Hz</li></ul>
熱損失	1550BTU
重量	21Kg
入出力モジュール用スロット数	2x4
消費電力	450W
入力	全ての入力にはデコーディング、スケーリング、スキャンコンバーター機能があり、システムの他のボード上から独立して使えます。

生成日: [[日付]]  
技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours