

TransForm AX6

ビデオと RGB 要求度が中程度の小型から中型のビデオ・ウォール用高品位ビデオ・ウォール・コントローラー



TransForm A

は最も柔軟性に富んだ強力なビデオ・ウォール・コントローラーです。バルコの卓越した OmniScaler

技術を通してデジタル・アナログ・ビデオおよびデータ・ソースの容易に組み込み、ユーザーは画質を犠牲にすることなくビデオ・ウォール上のどこにでもあらゆるサイズでウィンドウを自由に配置することができます。

小型から中型のビデオ・ウォール用に使用されるこの初歩レベルのシステムにはあらゆる入/出力用カードが TransForm A

プロセッサに挿入されており、TransForm A12 または TransForm A18 システムに容易に拡張できます

高い柔軟性とスケール性

- Windows2000/XP,XWindowsをサポート
- WUXGAまでの出力解像度
- 24までのディスプレイチャンネル

ビデオとRGBの統合

- アナログ、デジタル、ストリームソース
- 指紋サイズからビデオウォール降るサイズまでのスケール能力
- ビデオ/RGBダイレクトアクセス、コントロール
- ビデオ、RGB,グラフィックウィンドウ個々のカラーデプス調整
- デジタルデータプロセッシング

電源、バンド帯域

-

TransFormAはプロセッサは最新の簡単にアップグレードが可能な最新のPC技

BARCO

Visibly yours

技術仕様

プロセッサ	<ul style="list-style-type: none">• Dual-Core IntelXeon CPU.3GHz,1または2CPU• 2GBECC メインメモリー• 4GBまで拡張可能• PCI-Xbus標準• 1533MB/S• SATAディスクドライバー-250GB(RAID1/RAID5オプション)• 10/100/1000MbitオンブロードLAN (リダント)• リダント、ホットスワップパワーサプライ• 6スロット
寸法	<ul style="list-style-type: none">• 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)• ケース幅 : 440mm• 取り付け幅 : 482mm• ケース奥行き : 566mm• ハンドル+奥行き : 616mm• 高さ : 177mm• ゴム足+高さ : 183mm
重量	• 23.3Kg(リダントパワーサプライ、カード無し)
電源	AC100-240V 50-60Hz
消費電力	• リダント : 650W
動作状態	0-40°C