

DCS-200

プレビュー出力付属、シームレス・デュアルチャンネル・スイッチャー



DCS-200

は、優れたスケール機能を低価格で提供できる、シームレスな入力ソース切り替えができるデュアルチャンネル・スイッチャーです。簡単に操作できるように設計されているため、ライブ・イベント、重役会議室、ホテルのボールルーム、講堂、教育用途、トレーニング施設などで使用するには最適なシームレス・スイッチャーです。DCS-100 の品質と経済性を生かして作られた DCS-200 ではさらに、独立したプレビュー出力が付属しています。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

<p>前面パネルコントロール</p>	<p>表示部</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4ライン、128x32VFDディスプレイ • <p>メニュー検索：ロータリーエンコーダーノブ、選択/エスケープボタン経由</p> <p>入力選択</p> <p>対応する入力を10個のボタンで選択、保存されているロゴはTAKEボタンを押すと表示されます。ボタンには3つのステータスがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off：ソースはプログラム上に表示されません • <p>Blinking：ソースは選択され、TAKEボタンを押すとプログラム上に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 黄色：ソースは表示されています <p>エフェクト</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRZ:表示しているソースをフリーズしプログラム上に表示しません • BLKプログラムをカットして黒にします • <p>KEY:キーソースはTAKEボタンを押すとプログラムからまたはプログラムへと取らん地ションされます</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>TAKE:選択されたソースをトランジションまたはプリ選択されたレートでKEY</p>
<p>入力</p>	<p>HD-15VGA端子経由6アナログ入力</p> <ul style="list-style-type: none"> • YPbPr,RGBHV,Sビデオ、ビデオをサポート • 各色10bitサンプリング/最大170MHz • <p>1600x1200/60Hzまでのトゥルーピクセルマッピング(1:1)、ソースは1920x1080p/60Hz,2048x1080p/60Hzをサポート</p> <p>DVI-I端子経由2 デジタルまたはアナログ入力</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8bitデジタル入各々DDWG1.0,HDCPをサポート • DVI-I端子のアナログピン経由RGBHVデータ • <p>DVI信号が検出されると、デジタルソースはプロセスされます。フロントパネル経由アナログソース選択可能</p> <p>BNC端子経由HD/SD SDI入力</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDDSI:SMPTE259M-C(NTSC/PAL解像度) • HSDSI:SMPTE292M(HDTV)
<p>出力</p>	<p>プログラム出力</p> <ul style="list-style-type: none"> • デジタルフォーマットはDVI-Iプログラム端子でアナログフォーマットはHD-15プログラム端子で出力 • RGBHV：プログレッシブ解像度 • DVI用HDCP暗号化をサポート <p>プリビュー出力</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVIプリビュー端子でデジタルフォーマット、HD-15プリビュー端子でアナログフォーマットを出力 • <p>HDプログレッシブ解像度を含む480pからUXGAまでのプログレッシブ解像度</p>