



**BARCO**

Visibly yours

## 技術仕様

光出力	12.000センタールーメン±10%
コントラスト比	2.000:1
解像度	フルHD(1080P)
チップのタイプ	3チップDLP
ランプ	2kwキセノン
ランプ寿命(標準)	750h,最大1.000h
重量	70Kg本体
レンズ群	• 垂直シフト: ±65%まで • 水平シフト: ±100%まで
標準入力	5BNC(RGBHV,RGBS,RGB)x1 ビデオ(BNC)x1 Sビデオ(4ピンミニDIN)x1 DVIx1 VGA(D15)x1
オプション入力	SD/HD-SDI 出力
通信ポート	RS232(D9) 赤外線または有線リモコン 10/100Mb/sイーサネット(RJ45)
ビデオ	PAL,SECAM,NTSC ビデオ、Sビデオ、コンポーネント、RGB 現行のHDTV規格(720i,720p,1080i,1080p)
データ	QXGA75Hzまでのコンピューターフォーマット ピクセルクロック270MHzまでのアナログソース ピクセルクロック165MHzまでのDVIソース
安全性	ETL60950, EN60950 CE CCC
電源	AC 200-240V /50-60Hz
最大消費電力	2.800W 9560BTU
特長	キーストーン、リニアリティー補正 フルジオメトリー補正 密閉型、液冷式エンジン DVI-Dの外部ソースウィンドウを含むデスクトップ出力

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

BARCO

Visibly yours