

Vista 4500

ネットワーク機能を持った多機能コンソール



Vista

4500は指揮統制、射撃統制、状況認識、ソナーなどの厳しい業務に人間工学的な高信頼を提供する最新の多機能コンソールです。Vista 4500のモジュラーアプローチは戦闘情報センターのアプリケーションを軍用艦や潜水艦などに理想的な統合を行います。

Vista4500はフルネットワーク仕様でCIC室のモデムにアドレスすることで人員削減、低所有コストを実現します。ネットワークによる可視化は、どのようなリアルタイムデータもどのような場所にあるCIC室にでも映像化が行えます。

Vista4500には2バージョンがあります。



Vista4500-B:ベーシックな低価格仕様、あらゆる種類のC&Cアプリケーションに対応



Vista4500-E:先進の拡張可能なコンピューターによる多機能仕様、RDDS-2とFlexi visionを装備

BARCO

Visibly yours

技術仕様

電力	AC115-220V 50-60Hz
ディスプレイ	19"-30"LCD 上下設置、横並び設置、単独設置などが可能
デスク	折りたたみ式 さまざまな入力デバイスに対応 (キーボード、トラックボール、ジョイスティック、スロットル)
人的要因	MIL-STD-1472
タッチ入力ディスプレイ	タッチスクリーン付10"LCD 内蔵コンピューター/オプション
制御ターミナル	使用状態確認用2.2"LCD,制御ボタン
エクステンション	ファンクションキー、外部USBポート、オーディオ他
HMIユニット寸法	上下設置 : 650x1960x950mm 最大125Kg以下 横並び設置:1200x1300x950mm 最大145Kg以下 単独設置 : 650x1300x950mm 最大105Kg以下
CPU	Intel Core Duo
グラフィック・アクセレレーター	ネイティブ・チップセットまたはオプション 内蔵PCIeグラフィックモジュール
メディア	SATA HDD250GBシステムディスク
動作温度	0-50°C
保管温度	-30-70°C
湿度	95% 40°C時 結露なし
振動	MIL-STD-167-1
衝撃	MIL-STD-810-E
EMI / EMC	MIL-STD-461D/E
データストリーム	MIL-STD-810-E 45°
アコースティックノイズ	MIL-STD-740-1(SH)グレードC,54dBA
電気規格	MIL-STD-1399セクション300A STANG1008 ed9

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours