

FLX-60

ラージ・ピッチ、60mm可変 LED モジュール



バルコは、可変 LED を導入して、一歩進んだクリエイティブ LED を作り出しました。このまったく新しいコンセプトを使用すれば、設計者は従来の LED ディスプレイにとらわれる必要がなくなり、自由に形を作ることができます。FLX は独自のフリーフォーム LED コンセプトで、世界中の観客を驚かせることは間違いないでしょう。FLX-60 は、個別にコントロールでき、コンパクトな高品質 60mm LED ピクセル・モジュールで構成されています。これらのモジュールは、様々な特殊仕様キャリアー（機械構造）を使用して自由な形に組み合わせることができます。

さらに、バルコの可変 LED は、屋内外でのライブ・イベントでの使用や常設設置など、様々な用途に適しています。非常に過酷な天候にも対応できるようなデザインになっているため、晴天や雨天でも使用することができます。FLX はどのような目的でも、好きな形にデザインすることができます。

<http://kuunet/products/multilingual/product.asp?genr=2128>

<http://kuunet/products/multilingual/product.asp?genr=2129>

<http://kuunet/products/multilingual/product.asp?genr=2127>

<http://kuunet/products/multilingual/product.asp?genr=2132>

BARCO

Visibly yours

技術仕様

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 輝度 | 15.000mcd |
| 光出力 | 55lm |
| 視野角 | 140° |
| 色の深み | 16bit/各色 |
| LED タイプ | 3イン1LED |
| ソケットマウント | 3mmボルトまたは、ソケット経由のスクリュー |
| ピクセル・マウント | 1.5mmシートメタルにクリップまたは3M4ボルトで固定 |
| 周囲温度 | 最高 45° C |
| 直径 | 60mm |
| 高さ | 60mm (ソケット含む) |
| 重量 | 200g(ソケット、300mmケーブル含む) |
| プロテクション評価 | IP66 |
| 1ケーブルでの最大ピクセル数 | 256 |
| デフォルト・ケーブルストリング | 16ピクセル、300mmピッチ、相互接続型 |

生成日: [[日付]]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours