


NSL-4601

ビデオウォール用46"WXGAナローベゼルLCD



NSL-4601はナローベゼルの業務用WXGA解像度、46インチLCDディスプレイです。中規模までのコントロールルームのビデオウォール用に設計しています。タイル上のLCDソリューションなので、緊急オペレーションセンター、交通&危機管理センター、ユーティリティやプロセスコントロールルームに最適です。

複数ソース、ネイティブ解像度

NSL-4601

は、バルコのディスプレイ・コントローラーと合わせて使用すれば、コンテンツを失わずにネイティブ解像度でソースを表示したり、スケール調整してソースを表示することができます。複数のソース

(ビデオ、PC、コンテンツまたはストリーミング・ビデオ)は、LCDスタックのどこにでも表示したり、配置したりすることができます。

安定した色

NSL-4601

は、ディスプレイ一貫管理ソフトウェアを使用して校正することができます。これにより、正確なホワイト・ポイントやグレースケールを実現します。

省スペース設計

NSL-4601

ビデオ・ウォールは、前面、背面の両方からサービスすることができます。背面にスペースがまったく必要ないため、限られたスペースのコントロール・ルームに最適です。NSL-4601

タイル・ビデオ・ウォールは解像度が高いため、オペレーターはそばに座って、高密度の情報を監視することができます。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

LCD 技術	<ul style="list-style-type: none">• SPVA,通常黒• 常時使用のためのDID技術採用 (毎日20時間使用しても焼きつきはありません)• AIR:画像保持を避ける回路を搭載
解像度	WXGA(1365x768ピクセル)
絶対解像度	35dpi
輝度	500 Cd/m ² (標準) 700 Cd/m ² (最高)
視野角	垂直/水平178°
コントラスト	3000:1(標準)
カラー	10bit 10.7億色
応答時間	8ms
キャリブレーション	<ul style="list-style-type: none">• カラーキャリブレーション• 自動カラーキャリブレーション用バルコDCMSとの互換性 確度• カラーキャリブレーション用10bitプロセッシング
光源	<ul style="list-style-type: none">• バックライト• ホワイト・ポイント : 10,000 K (他の色温度も可能)• デイミング範囲 : 3 未満
LED寿命	50,000 時間
スクリーンギャップ	6.7 mm 0.264 インチ未満
寸法	スクリーンサイズ <ul style="list-style-type: none">• 46”(標準) 寸法 (幅X高さX奥行き mm) <ul style="list-style-type: none">• 1026.1x580.2x98mm 有効画面寸法(幅X高さ mm) <ul style="list-style-type: none">• 1019x573.1mm ベゼル幅 <ul style="list-style-type: none">• 右、底 : 2.4mm未満• 左、上 : 4.3mm未満 重量 <ul style="list-style-type: none">• 29.8Kg
電力	AC入力 <ul style="list-style-type: none">• AC100-240V 50/60Hz 電力 <ul style="list-style-type: none">• 300W 熱拡散 <ul style="list-style-type: none">• 1020BTU/h

入力、出力	<ul style="list-style-type: none"> • ピクセルクロック : 25.2MHz-165MHz • 水平周波数範囲 : 30-68KHz 垂直周波数範囲 • 50-60Hz • 接続端子 : DSUB-15P入出力、DVI-D入出力 • 同期 : セパレート VGA/DVI • 接続端子 : DSUB-15P入出力、DVI-D入出力 • 同期 : セパレート • 解像度 : 640x480-60,800x600-60,1024x768-60,1280x1024-60,1360x768-60,480p,720p-60,1080p-60,576p,720p-50,1080i-25,1080p-60 コンポーネント • 接続端子 : BNC入出力 • 解像度 : 480i,480p,720p-60,1080i,1080p-60,576i,576p,720p-50,1080p-50 Sビデオ • 接続端子 : Sターミナル入出力 • カラーシステム : PAL/NTSC CVBS • 接続端子 : BNC入出力 • カラーシステム : PAL/NTSC
ウォール制御	<ul style="list-style-type: none"> バルコNSL制御マネージャー • 遠隔ウォールアプリケーションon/off,ウォールセットアップ、ソース選択、ステータス、マニュアル輝度、コントラスト、色調整制御信号 • RS232DSUB 9ピン入出力 (DVIケーブル経由)
環境	<ul style="list-style-type: none"> 動作 • 温度 : 5-40°C • 湿度 : 20-80% 結露なし 保管 • 温度 : 20-60°C • 湿度 : 10-90% 結露なし
認証規格	#NAME?
保証	3年間