

DP2K - 15C

最大 15m (49 フィート) のスクリーン用コンパクト DLP Cinema® プロジェクター



DP2K-15C は、最大 15m (49 フィート) 幅のスクリーンに対応する、コンパクトなデジタル・シネマ・プロジェクターです。

設置面積が小さく、低価格でコンパクト

DP2K-15C は Texas Instruments の 0.98 インチ DLP Cinema チップを使用し、均一な輝度、豊かなコントラスト、鮮明な色表示で、最高の映画をお届けします。さらに、DP2K-15C は低価格でコンパクトな設計です。

低い所有コスト

DP2K-15C

を開発する際の最重要課題は、運用コストを下げるということでした。このため、主要コンポーネントはすべて、サービス性を向上し、製品寿命を延ばすように設計されました。

簡単な保守

DP2K-15C

プロジェクターは使いやすい、完全なモジュラー構造になっています。このようなモジュール性により、ダウンタイムや予備部品の在庫数を最小限に抑えたり、技術者の習熟のスピードを速めたりして、所有コストを大幅に削減します。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

DMDデバイス	0.98"X3 DC2Kダークメタルデバイス
ネイティブ解像度	2.048X1.080ピクセル
ハウジング	DMDの寿命を最大化するハーメチックシールド仕様
ランプ	1.5KW-3KW
光出力	14.500ルーメン
対応スクリーンサイズ	最長幅 15m / 49ft の幅 (スクリーン ゲイン 1.4で14 ftl)
コントラスト比	2000:1
デジタルビデオ入力	SMPTE292EX2, DVIX2 シングルリンクにも、デュアルリンクにも対応
プライムレンズ	1.2-1.8,1.4-2.05,1.6-2.5,1.95-3.2,2.4-3.9
プロジェクター診断	SNMP agentの通信制御ソフトウェアをPCのタッチパネルで行います
電源/AC	220V
寸法	プロジェクターヘッド : H558XW694XD1034mm プロジェクターの底は最低5cm吸入口として開けてください
重量	102Kg
周囲温度	最高35°C
オプション	ACS-2048 3D アドオン タッチパネル ペDESTAL

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours