

RLM -W6

WUXGA解像度で6,000ルーメンの明るさを持つ3チップDLPプロジェクター



RLM-W6 は、1 チップ DLP プロジェクターの価格で購入できる、世界初の 3 チップ DLP プロジェクターです。競争力のある価格で、3 チップ DLP プロジェクターの鮮やかな色と画質が楽しめるようになりました。

高輝度で細部まで鮮明に表示

会議室や重役室では RLM-W6 の WUXGA (1920x1200) 解像度で表示された映像が自分だけでなく同僚の目にも飛び込んでくるでしょう。WUXGA 解像度なら、フル HD ビデオ・コンテンツ、バナー、ティッカー、字幕などを同時に表示することができます。

会社のロビーや玄関ホールでは、RLM-W6 の 3 チップ DLP の高品位映像で会社のブランドを自在に表示することができます。RLM-W6 は公会堂などの大会場でも、6,000 ルーメンの輝度で、プレゼンテーションの内容が最前列はもちろん最後列からもはっきりと見えます。

環境にも人間工学的にも優しい

RLM-W6 は、同クラスのプロジェクターに比べ、電力消費が 33 パーセント少なく、ファンノイズは10分の1になっています。プロジェクターから絶え間なく聞こえてくるノイズに我慢しながら仕事をするのがなくなるため、表示コンテンツに集中できます。

RLM Commander ソフトウェアでRLM-W6を簡単の取り扱いことができます。バルコが提供している Projector Toolset

BARCO

Visibly yours

技術仕様

プロジェクタータイプ	WUXGA 3 チップ DLP デジタル・ プロジェクター
使用技術	0.67" DMD™ x3
解像度	1920x1200
輝度	6,300 センタールーメン 6,000 ANSI ルーメン
コントラスト比	2,200:1 (標準) 3,000:1 (CE)
輝度均一性	95%
アスペクト比	16:10
ScenergiX (エッジブレンディング)	なし
レンズタイプ	RLDW
レンズ	RLDW (固定) 0.77:1 1.16:1 (ズーム) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
光学レンズシフト	垂直:0% ~ +100% 水平:-30% ~ +30% ズーム・レンズ上
色補正	P7
ランプ	2x280W
ランプの寿命	1,500 時間 (標準) 2,000 時間 (最長)
ランプを装着した搬送	可能
素早く取り替えられるランプ・ ハウス	はい、自動ランプ選択
お客様によるバルブ交換	なし
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	120 日、500 時間
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	該当なし
ピクチャー・ イン・ ピクチャー	最大で同時に 2 つのソース
方向	テーブル - 天井 - サイド (縦長) - 垂直
DMX 512	外部コンバーター使用
WARP	水平+垂直キーストーン
統合ウェブ・ サーバー	あり
CLO (コンスタント照明出力)	オプション
3D 対応 (オプション)	パッシブ、円偏光
入力	2 x HDMI (HDCP 1.3); 5-BNC (RGBHV、RGBS/RGBsB; YUV); VGA (RGBHV、RGBS/RGBsB; YUV); cinch (RGBs、YUV); コンポジット・ ビデオ: S-ビデオ
オプション入力	なし
最大ピクセル・ クロック	165 MHz
入力解像度	NTSC から UXGA (1600x1200) まで。WUXGA (1920x1200) を含む
ソフトウェア・ ツール	プロジェクター・ ツールセット
制御	Mini-jack + IR、RS232、12v トリガー
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源/AC	90-240V/50-60Hz

最大消費電力	700W スタンバイ・モード:<2W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	37dB(A)
動作周囲温度	0 ~ 40°C / 32° ~ 104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大2388 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	516,7 x 669,74 x 247mm 26.36 x 20.34 x 9.72 インチ
重量	26kg (57.3 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 820 x 660 x 380mm 32,28 x 25,98 x 14,96 インチ
工場からの輸送重量	30kg (66 .1 ポンド)
アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
認証規格	FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、CE、TUV、RoHS、WEEE に準拠
保証	2年 (標準) / 3年 (オプション)

生成日:[日付]
 技術仕様は予告なく変更する場合があります。
 最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours