

# DP2K-32B

最大 32m (105 フィート) のスクリーン用非常に明るい DLP Cinema® プロジェクター



## バルコ DP2K-32B

は現在市場で最も輝度が高いデジタル・シネマ・プロジェクターです。DP2K-32B が最高の 3D プロジェクターである鍵は、この光出力にあります。

## 最高の 3D 機器

類を見ない DP2K-32B は、最大 32m (105 フィート)

幅までのワイド・スクリーンに、最高の画質、鮮明な色、最高のコントラスト・レベルで映像を写します。

この素晴らしい画質により、観客が最高の 3D

映像を楽しむだけでなく、劇場の興行収入が増える可能性があります。

## 低い所有コスト

DP2K-32B

を開発する際の最重要課題は、運用コストを下げるということでした。このため、主要コンポーネントはすべて、サービス性を向上し、製品寿命を延ばすように設計されました。

## 簡単な保守

DP2K-32B

プロジェクターは、完全なモジュラー構造になっています。このようなモジュール性により、ダウンタイムや予備部品の在庫数を最小限に抑えたり、技術者の習熟のスピードを速めたりして、所有コストを大幅に削減します。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

DMDデバイス	1.2 インチの DC2K ダーク・メタル・デバイスx3
ネイティブ解像度	2,048 x 1,080 ピクセル
ハウジング	密閉型 DMD と光学アセンブリ
ランプ	3kW ~ 7kW (キセノン ランプ)
光出力	33,000 ルーメン
対応スクリーンサイズ	最大幅 32 m
コントラスト比	2,000:1
デジタルビデオ入力	SMPTE 292M 入力x2 DVI 入力x2 どちらもシングル・リンク、デュアル・リンクとして選択可能
プライムレンズ	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
プロジェクター診断	PC タッチ・パネルを使用 「コミュニケーター」制御ソフトウェアを使用 SNMP エージェントを使用
電源/AC	3 x 400V + N または 3 x 220V 30,000 BTU/hr (6.5kW ランプを使用)
寸法	高さ 604 x 幅 754 x 奥行き 1129 mm 高さ 23.78 x 幅 29.69 x 奥行き 44.45 インチ 注意:プロジェクター下部に最小 5 cmの吸入スペースが必要です
重量	140 kg
周囲温度	最大 35 °
オプション	ACS-2048 3D アドオン タッチパネル ペDESTAL

生成日: [[日付]]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

BARCO

Visibly yours