

# CLM HD6

6,000 ルーメン、1080p HD解像度シングルチップ DLP プロジェクター



## バルコの CLM-HD6

プロジェクターは、新規に開発された効率的なハードウェア・プラットフォームです。6,000 ルーメンの光出力を有し、競争力のある価格でフル HD 解像度と先進的入力オプションを提供します。主に会議室、中規模のホール、ロビー、および美術館用に設計されています。

## 改善された発色

CLM-HD6 は、進化した彩度とフル HD 解像度を有するシングルチップ DLP プロジェクターです。このプロジェクターの解像度と 6,000 ルーメンの光出力は、鮮明な映像と最新の画質損失のない高精細画像およびビデオを必要とする単一スクリーン用途に理想的です。

## 実践的な CLM

### CLM-HD6 は、明るい HD

での映写および手ごろな価格で最高度の品質を求める方にとって魅力的な選択肢です。省電力オプション、冗長性のあるランプ・システム、および耐久性の高い実績あるテクノロジーによって、CLM の総所有コストを抑えることもできます。信頼性があり明るく静かな役に立つ装置をお探しなら、CLM-HD6 がまさにぴったりです。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

プロジェクタータイプ	フル HD シングルチップ DLP プロジェクター
使用技術	0.65" DMD™ x1 カラーホイール:RGBYW
解像度	1920x1080
輝度	6,000 中央ルーメン 5,700 ANSI ルーメン
コントラスト比	>1,300:1
輝度均一性	95%
アスペクト比	16:9
ScenergiX (エッジブレンディング)	該当なし
レンズタイプ	CWH
レンズ群	CWH 0.81:1 1.27-1.52 1.52-2.03 2.03-3.85 3.85-7.32
光学レンズシフト	垂直:-20% - +120% 水平:ズーム・レンズで 20% (左) から 20% (右)
色補正	P7
ランプ	2x330W
ランプ寿命 (標準)	1,500 時間 2,000 時間 (最大)
ランプを装着した搬送	はい
素早く取り替えられるランプ・ハウス	はい、自動ランプ選択
お客様によるバルブ交換	該当なし
ランプ保証	120 日または 500 時間
シールドエンジン	はい
光学ダウザー	該当なし
高度なピクチャー・イン・ピクチャー	最大で同時に 2 つのソース
方向	テーブル - 天井 - 垂直 - サイド (縦長)
DMX 512	該当なし
WARP	水平+垂直キーストーン、ピンクッション
統合ウェブ・サーバー	該当なし
CLO (コンスタント照明出力)	オプション
3D 対応 (オプション)	パッシブ円偏光
入力	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV) コンポジット・ビデオ; S-ビデオ
オプション入力	該当なし
入力解像度	NTSC から UXGA (1600x1200) まで。HDTV (1920x1080) を含む
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクション・ツールセット
制御	IR、RS232、12v 出力
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源/AC	100 ~ 240V/50 ~ 60 Hz
消費電力	905W スタンバイ・モード:<2W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	40dB (A)
動作周囲温度	0° ~ 40°C/ 32° ~ 104°F

動作湿度	0 ~ 80% (結露なし)
BTU消失	最大 3087 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	436x550x236mm / 17.16x21.65x9.29 インチ
重量	24kg (53 ポンド)
梱包サイズ	(WxLxH) 661x822x380mm / 26.02x32.36x14.96 インチ
アクセサリ	電源コード:無線リモコン、HDMI-DVI アダプタ
工場からの輸送重量	27kg (59.5 ポンド)
認証規格	FCC 法則の パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、および RHoS に準拠
保証	2 年 (標準) / 3 年 (オプション)

生成日:[日付]  
 技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
 最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours