



NX-4s

4.66mm ピクセル・ピッチ、2,000 NIT、視野角が極めて広いトゥルー・ブラックの表面実装型 LED タイル



バルコの NX-4s は、市場で最も濃い黒レベルに加え、3,500 : 1 を超える極めて高いコントラスト比を特長とした、高性能の屋内用 LED ディスプレイです。2,000 NIT を超える光出力と、16 ビットのネイティブ・カラー・プロセッシングを備えているため、屋内のどのような場所でも最高の画質を実現することが可能になります。さらに、簡単に素早く設置できるように設計されており、また軽量になっています。

超広角の視野角

また、NX-4s は、超広角の視野角とマットな表面であらゆる状況において最高の画質を実現します。

オプションの 3D 機能

オプションで、アクティブ・フル 3D 機能が利用できます。120Hz 3D フレーム・レートでの 60Hz 左右コンテンツに対応しているため、アドオンにより解像度が損なわれることはありません。従来 3D に関わる光出力の低下をゼロに抑えます。このため、観客がコンテンツに浸れるような、優れた 3D エフェクトを出すことができます。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

| | |
|----------------------|--|
| ピクセルピッチ | 4.66 mm |
| 輝度 | 2,000 NIT |
| LED構成 | スリーインワン ブラック SMD |
| ピクセル密度 | 45,918/sqm 4,271/sqf 10,368/タイル (96x108) |
| 視野角 | 水平 : 120° 垂直 : +60°、-60° (輝度 50% にて) |
| コントラスト比 | 3,500:1 (500 lux にて) |
| 輝度半減値 | 60,000 時間 (輝度 75% にて) |
| 消費電力 | 244 W/タイル (最大) 109W/タイル (平均) |
| タイル・サイズ (WxHxD) (mm) | 448mm (17.6 インチ) x 504mm (19.8 インチ) x 210 mm (8.27 インチ) (レンタル) 448mm (17.6 インチ) x 504mm (19.8 インチ) x 228.6mm (9 インチ) (常設) |
| 重量/タイル | 12.9 kg (28.4 ポンド) (レンタル) 13.8kg (30.3 ポンド) (常設) |
| IPレート | 屋内専用 |
| プロセッシング | 16 ビット/色 |
| カラー | 281 兆 |
| リフレッシュ・レート | 3,200Hz |
| 3D 対応 (オプション) | あり |
| 最大スタック | 最大 12 タイル高 |
| 最大吊り下げ | 最大 15 タイル高 |
| インターフェース | HDMI リンク x 4 USB (診断用) x1 |
| サービス性 | 前面と背面 (前面には専用工具が必要) |
| ソース互換性 | CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (シングル・リンク、デュアル・リンク、最大 2048x1536) SDI。HD-SDI、デュアル・リンク HD-SDI |
| 操作デジタイザー | DX-100、DX-700 (NNI 出力カード使用時) |
| 認証規格 | CE クラス A、TUV、FCC クラス A、ETL、Cebec、RoHS |
| 3D 機能 | あり R9801024B1が別途必要 |

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours