

# DP4K-23B

最大 23m (75 フィート)幅 のスクリーンに対応する超高輝度; 4K DLP Cinema® プロジェクター



DP4K-23B は、最大 23m (75 フィート) 幅のスクリーンに対応する超高輝度 Enhanced 4k シネマ・ プロジェクターです。テキサス・ インストルメンツ社 の 1.38 インチ DLP Cinema® チップを採用したDP4K-23B は、プレミアム・ シネマ・ スクリーン上で、最高の映像体験を実現するために、特別にデザインされています。

#### クリアーでシャープな画質

##### DP4K-23B

は、このようなクリアーでシャープな画質だけでなく、使いやすいモジュラー設計、長寿命化、低所有コストなどの特長をあわせ持っています。

#### 高彩度

上位機種 の DP4K-23B は、超高輝度、高彩度を保ちつつ、4K 解像度 (4,096 x 2,160) で美しい画像を表示します。

#### 超高輝度

DP4K-23B は、効率性に優れた光学的デザインと特許の DMD

冷却システムを備え、シネマ・ プロジェクターとしてベスト・ イン・ クラスを誇る高輝度により、最高の映像体験をお約束します。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

DMDデバイス	3 x 1.38 インチの DC4K ダークメタルデバイス
ネイティブ解像度	4,096 x 2,160 ピクセル
ハウジング	シールド型の DMD と光学アセンブリ
ランプ	1.2kW ~ 4kW (キセノン ランプ)
光出力	24,500 ルーメン (4 kW ランプ)
対応スクリーンサイズ	最大 23m/75 フィート幅
コントラスト比	2,000:1
デジタルビデオ入力	SMPTE 292M 入力x2、またはインテグレイテッド 4K メディアブロック用スロット DVI x2入力 シングルリンク、デュアルリンクの両方を選択可能
制御 I/O	イーサネット、8x GPIO、シリアル RS232
プライムレンズ	1.13 - 1.31 1.27 - 1.86 1.45 - 2.13 1.63 - 2.53 1.95 - 3.26 2.53 - 4.98 4K 1.38 インチ DMD に相当する投射比
プロジェクター診断	PC タッチパネル経由 コミュニケーターコントロールソフトウェア経由 SNMP エージェント経由
電源/AC	AC220V (単相)30A 50/60Hz 19,000 BTU/h (4kW ランプ使用)
寸法	高さ 604 x 幅 754 x 奥行き 1129 mm 高さ 23.78 x 幅 29.69 x 奥行き 44.45 インチ 注意:プロジェクター底部に最低 5 cm の吸気スペースが必要
重量	134 kg (295 ポンド)
周囲温度	最高 35°C/95°F
排気の流れ	350 CFM
主な機能	CLO (コンスタント・ライトアウトプット) 高性能SNMP エージェント 電動レンズ (フォーカス、ズーム、シフト) HDCP サポート フル 2K トリプルフラッシュ 3D 特許の高性能 DMD 冷却
オプション	インテグレイテッド4K メディアブロック ACS-2048 3D アドオン タッチパネル ベデスタル

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

BARCO

Visibly yours