

# Hydra

## ユニバーサルマルチビデオ挿入ユニット



コントロールセンターが大型化、複雑化するにつれ、さまざまなソースの多数の信号を制御する必要が高まっています。バルコのHydraは、最大60本のアナログまたはデジタル入力を1枚のディスプレイ上で制御できる優れた機能を備えています。また、標準Webブラウザで操作でき、高度な警告および警報機能もあります。1台のPCで、ネットワーク上の無数のユニットを制御し、無数の信号を共同で表示させることが可能です。

ハイエンドなグラフィカルコントロールユニット

- ・ 1枚のスクリーンに最大60本のアナログまたはデジタル入力を表示

- ・ ビデオ入力は、コンポジット、YC、SDIビデオ ( SECAM、NTSC、PAL )、HD-SDIビデオを、4:3および16:9のアスペクト比に組み合わせます。

- ・ RGB入力は、アナログとデジタルのRGBデータ ( SXGAまで ) と、RGBコンポーネントビデオ ( HDRGBプログレッシブまで ) を組み合わせます。

- ・ すべてのイメージを、SVGAからUXGAまで、最大出力解像度にスケールさせることができます。

- ・ 無限のピクチャーインピクチャー機能を備えています。

- ・ すべてのSDI、HD-SDIビデオチャンネルおよび112の外部オーディオチャンネルについて、組込みオーディオをサポートします。リアルタイムインピクチャーオーディオ測定には、Chromatecの技術が組み込まれています。

- ・ 統合された警告および警報処理機能、外部制御用GPIO端子、コンピュータデータのディスプレイ、クロック、アニメ式ロゴ、カウンター、ソース証明を備えています。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

|                |  |
|----------------|--|
| 寸法             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 19インチの6Uラックマウント型産業用ケース</li><li>・ ケース幅 : 435 mm   17.13"</li><li>・ 固定具を含めた幅 : 482 mm   18.98"</li><li>・ ケース奥行き : 562 mm   22.13"</li><li>・ ハンドル奥行き : 35 mm   1.38"</li><li>・ 厚み : 267 mm   10.51"</li></ul> |
| 電源             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源数 : 4 (ホットスワップ、冗長)</li><li>・ 電源コード数 : 2</li><li>・ 電源 : 100 ~ 240 VAC / 47 ~ 60 Hz</li></ul>  |
| 入出力モジュール用スロット数 | 16   |
| 熱損失            | 1800 BTU   |
| 重量             | 26 kg   57.3 lbs   |
| 消費電力           | 550 W  |
| 入力             | すべての入力ユニットは、完全なデコード、スケール、フィルター、スキャン変換機能をオンボードに備え、それらのタスクをシステム内の他のボードに依存せず実行します。  |