



## 技術仕様

ディスプレイ	フルバックライト4行液晶ディスプレイ
キーパッド	フルバックライト式キー x 27 プログラムファンクションキー x 5
接続	無線周波数トランシーバ 2ウェイハードワイヤ接続リモートXLRポート スペアランプを管理用のランプモジュール情報ポート RS 232/422ポート RS 422T - RS 422NT - RS232の切替え
通信(baud)	57600 bpsでXLR固定 RS 232 / RS 422 ( 9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps )
通信範囲	無線で100m ( 330ft ) まで
アドレス	0 - 255 の任意番号
電源	ニッカド単三充電可能電池 ( 内蔵 ) または標準電池 x 6 15 - 30 V DCアダプター 充電モード2種類 : 外付け充電器またはプロジェクターのXLRポート経由 省電力モードでは、10分間操作のない場合に自動スイッチオフ
適用温度範囲	-15 - 70 °C ( 5F - 158 F )
重量	リモコン : 1,3 kg (2,8 lbs) レシーバ : 0,3 kg (0,6 lbs)

生成日:[日付]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours