

D320 Lite

高度マルチウィンドウ、LED ディスプレイ用画像処理装置



NULL

D320 Liteデジタイザー

- 画面上で最大2本のソースを使用可能、ソースからソースへの切替や、ビデオソースとデータソースの同時表示ができます。フロントで設置できる入力ユニットは、密閉式の丈夫な金属ケース入です。
- わかりやすいインターフェースにより、画面上でソース配置可能。あらゆるソースを思い通りの大きさと位置付けられます。
- ソースオーバーレイの際に、最新クロマキーおよびアルファブレンディング効果が可能です。
- 作業に必要なプラグインインプットを挿入することで、D320 Liteのカスタマイズが可能。インプットのホットスワップ、自動設定機能が最高の柔軟性を実現します。
- ビデオやデータを高質クオリティ表示。インプットで、HD-SDIやUXGA解像度までのDVIを含む最高クオリティ標準が可能です。
- DLite、SLite、ILiteのマルチウィンドウプロセッサとしてD320 Liteを使用できます。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

入力	2入力スロット フロントから操作可能 ビデオプロセッシング機能付属 自動検知機能、ホットスワップ可能 Sビデオ、ビデオYUV、RGB、SDI、HD-SDI、UXGAまでのDVI、UXGAまでのRGBHV
出力	DVI-D
フレキシビリティ	ユーザー設定可能
制御	XLiteツールセットを使用
スケーラー	2入力チャンネル（データ、ビデオ） 独立スケーラブル、希望の出力解像度で調整可能
Z-order制御	出カウインドウごとに即座に変更
端子	RS 232 [RJ11]
エフェクト	アナモルフィック画像 クロマキー（各入力） アフアキー（各入力） Zオーダー制御 ウインドウイング / ビューポート
寸法	482mm x 53mm x 486mm
入力ユニット寸法	103mm x 41mm x 181mm
重量	+/- 6 kg
動作温度	0°C - 45°C
電力	最大120W AC90 ~ 264V オートレンジ 端子:3ピンIEC
品番	R9851560
互換性	バルコLEDチエスプレイ
ウインドウ配置	わかりやすいポジショニングインタフェース

生成日: [[日付]]

技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours