


SLite 렌탈 구조



Barco의 SLite 렌탈 구조는 SLite LED 디스플레이를 신속하고 손쉽게 설치 및 해체할 수 있도록 설계되었습니다. 얇고 가벼운 설계 및 사용하기 편리한 잠금 메커니즘이 특징인 SLite 렌탈 구조는 렌탈 및 무대 애플리케이션에 안성맞춤입니다.

SLite 렌탈 구조(타일 포함) 4개를 넣을 수 있는 SLite 플라이트 케이스는 견고한 잠금 장치와 매우 튼튼한 폴리우레탄 바퀴가 장착되어 극한의 렌탈 환경도 견딜 수 있습니다. 특별히 설계된 트롤리 시스템 덕분에 플라이트 케이스에서 꺼낸 디스플레이를 바로 설치할 수 있습니다.

기술 사양

너비 구조	896mm
높이 구조	672mm
깊이 구조	249mm(S10) 255mm(S14)
컨테이너 너비	1,440mm
컨테이너 높이	980mm
컨테이너 깊이	960mm
프레임 무게	15kg 49kg
컨테이너 무게	142kg(자체 무게) 340kg(4개 타일 포함)
트러스 구조	8개 타일 높이
발판 구조	9개 타일 높이(스태커 포함)
액세스 및 서비스	전면 & 후면에서 타일 액세스
컨테이너	스태킹 가능 포크리프트 슬롯 내구성 잠금 장치 내구성 폴리우레탄 캐스터
안전을 위한 TUV 인증	자체 무게의 최대 5배
발판 조립	타일 열당 1개(2.4m 또는 4m)
트러스 빔	단일 또는 듀얼 타일 폭

작성일: Sunday, May 27, 2012
 기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.

BARCO

Visibly yours