

ImagePRO-3G

일체형 신호 프로세서



Barco의 고성능 이미지 처리 기술을 기반으로 하는 ImagePRO-3G는 고성능 비디오 스케일러, 스캔 컨버터, 스위치 겸 트랜스코더입니다. ImagePRO는 RGB, HDTV, 콤포넌트, S-Video, 컴포지트(NTSC, PAL 및 SECAM) 및 HD/SDI 비디오를 사용자가 선택하는 비디오 형식으로 변환하는 데 안정맞춤인 솔루션입니다. ImagePRO에는 비디오 출력 4개, 범용 입력 3개 및 전용 젠록 BNC 커넥터(루프 스루 포함)가 있습니다.

기술 사양

비디오 입력	<p>입력: 4 범용 입력 장치: (3) 고대역폭 비디오 채널은 RGBHV/RGBS/RGsb 컴퓨터 비디오, 컴포넌트 비디오(SD 또는 HDTV), s-video 또는 컴포지트 비디오를 지원합니다.</p> <p>커넥터: 입력 2(15핀 HD 커넥터), 버퍼 루프 스루 입력 3(5개의 BNC 커넥터), 버퍼 루프 스루 입력 1(DVI-I 커넥터)은 범용 아날로그 및 DVI 입력(루프 스루)을 모두 지원합니다. (1) 3G/HD/SD SDI(BNC 커넥터).</p> <p>입력 해상도 범위: VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1204), UXGA(1600x1200), WUXGA (1920x1200), HDTV 480p, 720p, 1080p, 1080i, 875 RS-343, 525 RS-170</p> <p>표준 해상도 비디오 입력: NTSC, PAL 또는 SECAM</p> <p>수평 주파수: 15kHz ~ 120kHz</p> <p>수직 주파수: 25Hz ~ 120Hz</p> <p>입력 종단: 75Ohm</p> <p>입력 싱크: Sync-on-Video, 개별 C 또는 H/V</p> <p>외부 싱크: (젠록) 입력: 블랙버스트, 컴퓨터 H/V 싱크 또는 C-싱크</p> <p>커넥터: BNC</p>
비디오 출력	<p>출력: 6</p> <p>커넥터: RGB 또는 컴포넌트 비디오(SD 또는 HDTV) - HD-15 RGB, 컴포넌트 비디오(SD 또는 HDTV), 컴포지트 비디오 - 5개의 BNC 컴포지트 비디오 - BNC S-Video - 4핀 mini-DIN 커넥터 3G/HD/SD SDI(BNC 커넥터) DVI 출력 - DVI-D 커넥터</p> <p>표준 해상도 비디오 출력: NTSC, PAL 고해상도 출력 지원: VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1204), UXGA(1600x1200), WUXGA(1920x1200). 플라즈마 디스플레이는 1280x768, 1365x768, 1365x1024. HDTV 480p, 720p, 1080p, 1080i 875 RS-343, 525 RS-170. 사용자 정의 비디오 출력 형식 지원. 싱크: RGBHV, RGBS, RGsB, TTL 레벨, 극성 선택 가능, HDTV. 3단계 싱크 지원 75ohm 출력 임피던스.</p>
리모콘	이더넷 연결(TCP/IP) 또는 RS-232 직렬 포트로 실시간 제어
물리적	높이: 1.5" 폭: 17"(43.2cm) 또는 19"(48.3 cm), 랙 장착형 옵션 포함 깊이: 14" 무게: 9파운드 배송 무게: 13파운드
입력 전력	100-240 VAC, 47-63Hz
환경	온도: 섭씨 0-40도 습도: 0-95% 비응축
보증	모든 비디오 제품은 최고 품질 표준에 따라 설계 및 테스트했으며 3년 부품 및 인력 보증 서비스를 제공합니다.