

MatrixPRO 8X8 DVI

MatrixPRO 8x8 DVI 라우터를 통해 8개의 DVI 입력을 자유롭게 전환하면서 어떤 장비로든 또는 모든 장비에 출력할 수 있습니다.



MatrixPRO 8x8 DVI 라우터는 최대 2048x1080(완전 HD 포함) 해상도의 입력을 지원합니다. 각 입력이 라우터를 통과할 때마다 시각이 재조정되지만 DVI 신호 강도는 유지됩니다. 각 출력 채널 또한 내부 생성된 테스트 패턴을 표시할 수 있습니다. 유효한 입력 신호의 존재 여부와 상관 없이 테스트 패턴은 사용 가능합니다.

이 장치는 내장 전면 패널, MatrixPRO 원격 패널, MatrixPRO 소프트웨어, Encore 및 ScreenPRO-II 컨트롤러를 통해 제어됩니다. 전면 패널에는 가독성이 뛰어난 VFD 디스플레이 및 간단한 메뉴 네비게이션이 가능한 노브가 포함되어 있습니다. 메뉴의 구조는 다른 MatrixPRO 라우터 제품군과 유사합니다. 원격 패널 또는 소프트웨어와의 통신은 이더넷이나 RS-232 프로토콜을 기반으로 합니다. 또 MatrixPRO 8x8 DVI를 Encore 및 ScreenPRO II 컨트롤러가 자동으로 인식할 수 있습니다. 따라서 모든 Barco 프로덕션 시스템과 손쉽게 통합할 수 있습니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

비디오 라우팅	<p>입력: DVI 1.0 규격 당 8개의 DVI-I 커넥터(단일 디지털 비디오 링크 지원) 출력: DVI 1.0 규격 당 8개의 DVI-I 커넥터(단일 디지털 비디오 링크 지원) 입력 해상도: 640 X 480 ~ 2048x1080, HDTV(25-165Mhz 픽셀 클럭) 포함 출력 해상도: 640 X 480 ~ 2048x1080, HDTV(25-165Mhz 픽셀 클럭) 포함</p>
제어/원격	<p>이더넷: 1개의 RJ-45(F) 커넥터, 10/100 Base-T, 반이중/전이중 실행, 자동 감지 포함 이더넷 프로토콜: ICMP(ping), TCP/IP, Telnet 직렬 제어 포트: RS-232, 9핀 암 D 커넥터 전송 속도 및 프로토콜: 115K Baud(최대), 8비트, 1정지 비트, 패리티 선택 불가</p>
엔클로저	<p>치수: 3.5" H X 17.0" W X 16" D(2U 높이, 전체 랙 폭) 4.5cm H X 43.2cm W X 40.6cm D 무게: 17.5파운드(7.92kg) 랙 장착: 전면 포함, 후면 옵션 유형: 메탈</p>
일반	<p>온도: 0-40° C 환경 습도: 0-95%, 비응축 전원 유형: 100-240 VAC – 50/60Hz. 자동 선택 1.0A 최대 관할: FCC: part 15, subpart B – Class A, EN55103-1 E4 및 EN55103-2 CE: safety EN 60950</p>