

# ScreenPRO-II 확장형 출력 카드

추가 비디오 출력 형식/정지 화면 저장 기능 확장 카드



카드는 두 가지 모드로 작동합니다. 기본 출력 모드에서는 인터레이스 또는 직렬 디지털 형식을 주 프로그램 및 미리보기 출력과 동일한 해상도로 지연 없이 제공합니다. 보조 출력 모드에서는 인터레이스 또는 직렬 디지털 형식을 프로그램 및 미리보기 출력과 다른 해상도로 제공합니다. 보조 모드에서는 프로그램 및 미리보기 출력에서 프레임 지연 현상이 있습니다. 양쪽 모드 공히 카드 출력을 녹화 또는 모니터 표시 용도로 사용할 수 있습니다.

개선된 출력 형식 기능과 더불어 EOC는 백그라운드 소스로 사용할 풀프레임 정지 화상을 100개까지 캡처, 저장하고 불러올 수 있습니다.

# 기술 사양

출력 해상도	일부 향상된 출력 카드 해상도	R/Y, G/Pr, B/Pb, H, V BNC에서의 신호	HD/SDI BNC에서의 신호
	NTSC(480i)	YPbPr	SDI
	PAL(576i)	YPbPr	SDI
	800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200	RGBHV	해당 없음
	1280x720p @25, 29.94, 30 1920x1080i @50, 59.94, 60 1920x1080p @25, 29.94, 30	RGBHV 또는 YPbPr	HDSDI
프로그램/미리보기	아날로그 출력: RGBHV/RGbs/RGsb, YPbPr 비디오(SD 또는 HD) - BNC 커넥터 HDSDI 출력: SMPTE 259M-C(NTSC/PAL 해상도), SMPTE 292M(HDTV) - BNC 커넥터		

작성일: Sunday, May 27, 2012  
 기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.

**BARCO**

Visibly yours