

ILite 6 BK

6mm 픽셀 피치, 2,000니트 표면 장착형 LED 타일



최고의 가격 대비 성능을 제공하는 Barco의 ILite 6 BK는 검증된 모듈형 슬림 LED 솔루션을 필요로 하는 행사 및 실내 설치 환경에 탁월한 선택입니다. 쉽고 빠르게 구동할 수 있습니다. 또한 디스플레이의 타일을 추가하거나 제거할 경우에도 전반적인 이미지의 일관성을 보장하는 기술이 구현되었습니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

픽셀 피치	6.22mm
밝기	2,000니트
LED 구성	3 in 1 SMD
화소 밀도	25,829/sqm 2,402/sqf 5,184/타일(72x72)
수평 시야각	120° (최소 50% 밝기)
수직 시야각	+60, -60°(최소 50% 밝기)
명암비율	3,000:1(500럭스)
수명	초기 밝기 50%에서 45,000시간
전력 소비	타일당 335W(최대) 156W 평균
작동 전압	200-240V/50-60Hz
타일 크기	폭: 448mm 높이: 448mm 깊이: 150mm
무게/타일	14.3kg
IP 등급	실내 전용
처리	14비트/색상
색상	4.4조
리프레시 속도	400Hz
발판 구축	최대 높이 12개(타일)
트러스 구축	최대 높이 15개(타일)
링크 인터페이스	DVI 인터페이스(DVI 커넥터)
최대 링크 길이	4.5m(Barco DVI 케이블 포함)
인터페이스	DVI 링크 2개
최대 전력 계단식 연결	타일 6개
용이성	후면
작동 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
작동 습도	35-85%
보관 습도	10-90%
소스 호환성	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSI(DX700: 및 듀얼 링크 DVI, 듀얼 링크 HDSI)
작업용 디지털라이저	DX-700(DVI 출력카드 포함), D320, LEDPRO
인증	CE classA, TUV, FCC, Class A, ETL, RoHS