

TF-16BK

16mm 픽셀 피치, 6,000니트 블랙 램프 LED 타일



Barco TF-16BK의 블랙 레벨 및 구동 에너지 효율은 실외 LED 디스플레이 중 최고 수준입니다. 고해상도 이미지와 더욱 깊은 블랙 레벨을 제공합니다. 블랙 램프 LED가 획기적으로 향상된 명암비를 제공하므로, 거의 즉각적으로 콘텐츠에 관심을 집중시킬 수 있습니다. TF-16BK는 강한 일광 및 우천 시에도 수월하게 사용할 수 있으므로, 실외 설치에 이상적입니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

픽셀 피치	16.0mm
밝기	6,000니트
LED 구성	램프 3개
화소 밀도	11,739/sqm 1,092/sqf 3,600/타일(60x60)
수평 시야각	110°(최소 50% 휘도)
수직 시야각	+15, -40°(최소 50% 휘도)
명암비율	7,000:1(500럭스)
수명	초기 휘도 50%에서 10만 시간
전력 소비	타일당 400W(최대) 평균 120W
작동 전압	200-240V/50-60Hz
타일 크기	폭: 960mm 높이: 960mm 깊이: 275mm
무게/타일	48kg
IP 등급	IP65/54
처리	16비트/색상
색상	281조
리프레시 속도	800Hz
링크 인터페이스	DVI 인터페이스(DVI 커넥터)
최대 링크 길이	4.5m(Barco DVI 케이블 포함)
인터페이스	DVI 2개
최대 전력 계단식 연결	타일 6개
용이성	전면/후면(전면은 장비 필요)
작동 온도	-35-50°C
보관 온도	-35-50°C
작동 습도	10-99%
보관 습도	10-99%
소스 호환성	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI(DX700 및 듀얼 링크 DVI, 듀얼 링크 HDSDI)
작업용 디지털타이저	DX-700(DVI 출력카드 포함), D320, LEDPRO
인증	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV