

RLM-W6

6,000루멘, WUXGA 3칩 DLP 프로젝터



Barco의 RLM-W6는 세계 최초로 단일 칩 DLP 가격에 제공되는 3칩 DLP 프로젝터입니다. 매우 경쟁력 있는 가격으로 3칩 DLP가 제공하는 정확한 색상 및 화질을 만끽할 수 있습니다.

모든 디테일, 선명한 색상, 고풍도

접견실과 회의실에서 RLM-W6의 WUXGA(1920x1200) 해상도로 모든 참가자가 중요한 세부 사항을 한눈에 파악할 수 있습니다. WUXGA 해상도에서는 전체 HD 비디오 콘텐츠 및 배너, 티커 또는 자막을 동시에 표시할 수 있습니다.

회사의 로비 및 현관홀에 RLM-W6의 3칩 DLP 색 품질을 구현함으로써 브랜드 이미지를 원하는 대로 전달할 수 있습니다. 강당 및 그와 비슷한 대형 공간에서 Barco RLM-W6는 6,000루멘의 광출력을 제공하므로, 맨 앞줄과 뒷줄 모두 선명한 프레젠테이션을 즐길 수 있습니다.

친환경 및 인간공학

RLM-W6는 소비 전력이 동급 프로젝터 대비 33% 더 적으며 가장 근접한 경쟁 제품 대비 10배 더 조용합니다. 프로젝션 장비의 지속적인 소음에 시달리며 일할 필요가 없으며, 오로지 뛰어난 영상 화질에만 집중할 수 있습니다.

RLM Commander 소프트웨어로 RLM-W6를 손쉽게 다룰 수 있습니다. Barco가 무료로 제공하는 Projector Toolset 소프트웨어 역시 RLM-W6와 호환됩니다. 따라서 이미 AV 네트워크에 다른 Barco 프로젝터가 있는 경우 사용하기 편리한 무료 Barco 소프트웨어로 모두 한꺼번에 관리할 수 있습니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

프로젝터 유형	WUXGA 3칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	0.67' DMD™ x3
해상도	1920x1200
밝기	6,300센터루멘 6,000 ANSI 루멘
명암비율	2,200:1(표준) 3,000:1(CE)
밝기 균일도	95%
화면 비율	16:10
ScenergiX	해당 없음
렌즈 유형	RLDW
렌즈	RLDW (고정) 0.77:1 1.16:1 (줌) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
광학 렌즈범위	수직: 0% ~ +100% 수평: -30% ~ +30% 줌 렌즈에서
색 보정	P7
램프	2x280W
램프 수명	1,500시간(일반) 2,000시간(최대)
램프 장착 후 이동	예
램프 하우스, 빠른 교환	예, 오디오 램프 선택
고객 전구 교환	해당 없음
램프 보증서(현장 교환/공장 교환)	120일, 500시간
실드 DLP™ 코어	표준
옵티컬 다우저	해당 없음
PIP(Picture-in-picture)	최대 2개 소스 동시 지원
방향	테이블/천장/측면(세로 방향)/수직
DMX 512	외부
WARP	H+V 키스톤
통합 웹 서버	예
CLO(Constant Light Output)	옵션
3D 전용(옵션)	패시브, 원형 극성
입력	2 x HDMI(HDCP 1,3); 5-BNC(RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV), VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV), cinch(RGB, YUV), 콤포지트 비디오, S-Video
옵션형 입력	해당 없음
최대 화소 클럭	165MHz
입력 해상도	NTSC부터 UXGA(1600x1200)까지, WUXGA(1920x1200) 포함
소프트웨어 툴	Projector Toolset
컨트롤	미니잭 + IR, RS232, 12v 트리거
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결
필요 전력	90-240V/50-60Hz
최대 전력 소비	700W 대기 모드: <2W

소음도(일반 온도: 25°C/77°F)"	37dB(A)
작동 시 주위 온도	0-40°C/32°-104°F
작동 습도	0-80%(비응축)
방출 BTU	최대 2,388BTU/h
크기(WxLxH)	516.7 x 669.74 x 247mm 26.36 x 20.34 x 9.72인치
무게	26kg(57.3파운드)
물품 크기	(LxWxH) 820 x 660 x 380mm 32,28 x 25,98 x 14,96인치
출고 시 제품 무게	30kg(66.1파운드)
액세서리	전원 코드, 무선 원격 제어
인증	FCC 규정, part 15 Class A 및 CE EN55022 Class A, CE, TUV, RoHS, WEEE 준수
보증	2년 표준, 3년차 옵션

작성일: Sunday, May 27, 2012
 기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.

BARCO

Visibly yours