

# DP2K-23B

초고휘도 DLP Cinema® 프로젝터(최대 23m(75ft) 스크린 적용가능)



Barco DP2K-23B는 초고휘도 디지털 시네마 프로젝터로 최대 너비가 23m(75ft)인 스크린이 설치된 극장에서 사용됩니다.

#### 초고휘도, 놀라운 3D

업계에서 입증된 Texas Instruments 1.2" DLP Cinema® 칩을 기반으로 하는 고성능 DP2K-23B는 2D 및 3D로 프리미엄급 영상 화질을 제공합니다. 또한 DP2K-23B는 사용하기 쉬운 모듈형 설계 및 최저 유지비용으로 뛰어난 화질을 제공합니다.

#### 낮은 유지비용

운영비를 줄이는 것은 DP2K-23B 개발의 최우선순위였습니다. 그렇기 때문에 모든 핵심 구성품은 서비스 제공의 편의성과 제품 수명의 연장에 중점을 두고 설계되었습니다.

#### 간편한 유지관리

DP2K-23B 프로젝터는 사용이 간편한 모듈형 구조로 되어 있습니다. 이 모듈화는 프로젝터 정지시간을 최소화하고 최소 여분의 부품 공간을 확보하며 운영자의 학습 속도를 빠르게 하고 유지비용은 크게 줄입니다.

BARCO

Visibly yours

## 기술 사양

Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" DC2K dark metal devices
기본 해상도	2048 x 1080픽셀
하우징	완전 밀폐된 DMD 및 광학 어셈블리
램프	1.2kW - 4kW(Xenon 램프)
광출력	24,500lm
스크린 크기	최대 너비: 23m/75ft
명암비율	2,000:1
디지털 비디오 입력	SMPTE 292M 입력 단자 2개 DVI 입력 단자 2개 단일 또는 듀얼 링크 모두 선택 가능
프라임 렌즈	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
프로젝터 진단	PC 터치 패널 사용 커뮤니케이터 제어 소프트웨어 사용 SNMP 에이전트 사용
필요 전력	220V
크기	604(H) x 754(W) x 1,129(D)mm 23.78(H) x 29.69(W) x 44.45(D)인치 NB.: 프로젝터 하단에 공기 유입을 위한 최소 5cm의 여유 공간 필요
무게	133kg(293lbs)
주위 온도	최대 35°C/95°F
옵션	ACS-2048 3D 애드온 터치 패널 받침대