

# SP-4816

16mm 픽셀 피치, 6,000니트 LED 스포츠 페리미터 시스템



시장 조사에 따르면, TV 시청자가 디지털 스포츠 펜스를 통해 본 브랜드를 기억할 확률은 고정식 또는 회전식 디스플레이 대비 4배나 높습니다. 이 사실에서 착안하여 Barco는 TV 스포츠 용도를 위한 스포츠 펜스 전용 LED 디스플레이를 개발했습니다.

#### 높은 투자 효과

대형 실외 LED 디스플레이 및 방송용 시각 솔루션 분야에서 20년 넘게 경험을 쌓아온 Barco는 TV 시청자에게 최고의 이미지를 전달하고 광고 투자의 효과를 극대화하는 방법을 잘 알고 있습니다. Barco가 특허를 취득한 상단 장착형 "브랜드업(brand-up)" 디스플레이는 기대 이상의 가시성과 최고의 광고 효과를 제공합니다.

#### 탁월한 방송용 이미지 재현

Barco의 스포츠 펜스는 우수한 일광 판독 능력, 월등한 대비 수준, 전문 카메라 장비와의 손쉬운 동기화 및 개별 색상 최적화를 통해 깜빡임 없이 완벽하게 브랜드를 재현합니다. Barco LED 스포츠 펜스는 고정식 및 이동식 용도에 모두에 적합하게 설계되었습니다. 225m 길이의 스포츠 펜스를 트럭 1대에 실을 수 있으며, 설치에 3시간도 걸리지 않습니다.

BARCO

Visibly yours

## 기술 사양

픽셀 피치	16mm
밝기	6,000니트(일반)
화소 밀도	11,250/sqm 1,046/sqf
LED 구성	1R, 1G, 1B
수평 시야각	+70°/+70° 컬러 시프트
수직 시야각	-10°/+35° 컬러 시프트
전력 소비	200W/m <sup>2</sup> (일반)
열 소산	682BTU/시간(일반)
색 처리	14비트/색상
작동 온도	-10°C - 45°C(14°F - 113°F)
작동 습도	10 - 99%
무게/타일	90kg(198.4파운드)
크기(WxLxH)	2,560x160x800mm(100.8"x6.3"x31.5")
용이성	후면
견고성	IP65(전면)/IP54(후면)
인증	CE/ETL/RohS