


C11

11mm 픽셀 피치, 5,000니트, 표면 장착 LED 타일



Barco의 C11 LED 디스플레이는 렌탈 및 영구 설치를 위한 실내/외 솔루션입니다. 타 LED 디스플레이에 비해 전력 소모 및 발열이 현저히 적은 업계 최초의 진정한 친환경 디스플레이입니다. Mil-Spec 810F 표준 검사를 거쳤으며 열악한 환경도 견딜 수 있으며 팬 없는 IP66 엔클로저를 장착했습니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 픽셀 피치 | 11.1mm |
| 밝기 | 5,000니트 |
| LED 구성 | 3 in 1 SMD |
| 화소 밀도 | 8,100/sqm 1,296/타일(36x36) |
| 수평 시야각 | 120°(최소 50% 밝기) |
| 수직 시야각 | 120°(최소 50% 밝기) |
| 수명 | 초기 밝기 50%에서 10만 시간 |
| 전력 소비 | 타일당 85W(최대) |
| 작동 전압 | 200-240V/50-60Hz |
| 타일 크기 | 폭: 400mm 높이: 400mm 깊이: 70mm |
| 무게/타일 | 6.4kg |
| IP 등급 | IP66/66 |
| 처리 | 16비트/색상 |
| 색상 | 281조 |
| 리프레시 속도 | 600-3,000Hz |
| 발판 구축 | 최대 높이 10개(타일) |
| 트러스 구축 | 최대 높이 25개(타일) |
| 링크 인터페이스 | DVI |
| 용이성 | 전면 및 뒷면 |
| 작동 온도 | -20 - 45°C |
| 보관 온도 | -20 - 50°C |
| 작동 습도 | 10-99% |
| 보관 습도 | 10-99% |
| 소스 호환성 | DVI, SD-SDI, HD-SDI |
| 작업용 디지털타이저 | Vizomo |
| 인증 | ETL, CE, FCC, RoHS |