


TF-16

16mm 픽셀 피치, 6,450니트 실외 고정 설치용 LED 타일



Barco TF 시리즈는 최상의 조명으로 강력한 이미지를 전달하는 안정적인 LED 타일입니다. TF는 경쟁력 있는 소유 비용으로 24/7 안정성을 실현합니다. 유사 제품들보다 전력 소모가 적고 무게도 가벼운 Barco의 TF는 디지털 사이니지 및 스포츠 애플리케이션에 안성맞춤인 제품입니다.

TF는 빛 공해를 줄이는 환경 친화적 기술을 갖춘 최적화된 제품입니다. 이를테면 대비 항상 셰이더가 낮은 휘도 및 전력 소모를 가능하게 하며, 뛰어난 시각 성능과 함께 LED의 하향각도 지원됩니다. 이를 통해 과도하지 않은 빛을 관중에게 제대로 발산할 수 있으므로 전력 소모는 줄고 수명은 늘어납니다. 이와 같이 TF 시리즈는 업계 최초의 진정한 친환경 LED 제품입니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

픽셀 피치	16.0mm
밝기	6,450nit
LED 구성	1R, 1G, 1B 틸트 하향각
화소 밀도	11,739/sqm 1,092/sqf 3,600/타일(60x60)
수평 시야각	140°
수직 시야각	-50°/+20°
전력 소비	119W/m ² (평균) 460W/m ² (최대)
열 소산	406BTU/hr/m ² (일반)
타일 크기	폭: 960mm 높이: 960mm 깊이: 225mm
무게/타일	39.2kg(83.77파운드)
IP 등급	IP65/54
처리	16비트/색상
용이성	전면 또는 후면
작동 온도	-20 ~ +45°C(-4° ~ 113°F)
작동 습도	10-99%
인증	ETL, CE, FCC A 등급, RoHS