

# 무선 Rugged Remote



Wireless Rugged Remote는 안정성과 내충격성이 대단히 뛰어납니다. 전문가를 위해 전문가가 설계한 제품입니다. 가장 까다로운 렌탈 & 무대 애플리케이션에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

BARCO

Visibly yours

## 기술 사양

디스플레이	4라인 LCD 완전 백라이트
키패드	27개 키 완전 백라이트 5개의 프로그래밍 가능 기능 키
연결	무선 주파수 트랜시버 2웨이 하드와이어 원격 XLR 포트 램프 모듈 정보 포트 - 예비 램프 관리 지원 RS 232/422 포트 스위치 RS 422T - RS 422NT - RS232
통신(보드)	XLR, 57,600bps 고정 RS 232/RS 422(9,600 bps, 19,200 bps, 38,400 bps, 57,600bps, 115,200bps)
통신 범위	최대 100m(330피트)까지 무선 연결
주소	0 ~ 255 범위의 숫자
전원 장치	6x NiCd AA 충전 가능 배터리(포함) 또는 표준 배터리 15-30 V DC 어댑터 2가지 충전 모드: 외부 충전기 또는 프로젝터의 XLR 포트 사용 절전 모드 = 10분간 사용하지 않으면 자동 꺼짐
온도 범위	-15 - 70° C(5° F - 158° F)
무게	원격 제어: 1.3kg(2.8파운드) 수신기: 0.3kg(0.6파운드)