

Placa de saída expandida ScreenPRO-II

Formato de saída de vídeo adicional/cartão de expansão de capacidade de armazenamento estática



A placa opera em dois modos diferentes. No modo de saída principal, a placa fornece formatos entrelaçados ou digitais seriais à mesma resolução, e sem retardo, que as Saídas de Programa e Pré-visualização principais. No modo de saída auxiliar, a placa fornece formatos entrelaçado ou digital serial, mas a resoluções diferentes das saídas de Programa e Pré-visualização. No modo auxiliar, há um retardo de quadro a partir de saídas de Programa e Pré-visualização. Em ambos os modos, as saídas da placa podem ser usadas para gravação ou exibição em um monitor.

Além das capacidades de formato de saída aprimoradas, o EOC tem suporte para a captura, armazenamento e nova chamada de até 100 imagens estáticas de quadros completos para uso como fontes de plano de fundo.

Especificações técnicas

Resoluções de saída	Selecionar resolução do cartão de saída aprimorada	Sinais presentes em R/Y, G/Pr, B/Pb, H, V BNCs	Sinais presentes em HD/SDI BNC
	NTSC (480i)	YPbPr	SDI
	PAL (576i)	YPbPr	SDI
	800x600 1.024x768 1.280x1.024 1.600x1.200	RGBHV	N/D
	1.280x720p a 25, 29,94, 301.920x1.080i a 50, 59,94, 601.920x1.080p a 25, 29,94, 30	RGBHV -ou-YPbPr	HDSDI
Programa/Pré-visualização	Saídas analógicas: RGBHV /RGBS/RGSB, vídeo YPbPr (SD ou HD) em conectores BNC Saída HDSDI: conforme SMPTE 259M-C (resolução NTSC/PAL) SMPTE 292M (HDTV) em conector BNC		