

FLX-60

Módulo LED transformável de 60 mm com densidade alta



FREEFORM



60mm
DIAMETER



IP66

WATERPROOF

A Barco levou o LED criativo a um nível completamente novo com a introdução de LEDs transformáveis. Com esse conceito totalmente novo, os designers não estão mais limitados a visores de LED tradicionais e podem criar qualquer forma que quiserem. O FLX é um conceito único de LED de forma livre que impressionará espectadores ao redor do mundo. O FLX-60 consiste em módulos de pixels de LED de 60 mm de alta qualidade, compactos e controláveis que podem ser combinados com uma ampla variedade de estruturas mecânicas desenhadas especificamente em qualquer formato desejado.

Além disso, o LED transformável da Barco é idealmente adequado para incontáveis aplicações — de eventos ao vivo a instalações fixas, tanto em áreas internas quanto externas. Ele foi criado para suportar as condições climáticas mais severas e pode ser usado sob sol intenso ou chuva. Não importa o seu objetivo, você pode transformar o FLX de acordo com o seu próprio desenho.

BARCO

Visibly yours

Especificações técnicas

Brilho	13cd (totalmente calibrado) - 17cd (não calibrado)
Saída de Luz	35 lúmens (calibrado) - 45 lúmens (não calibrado)
Ângulo de visualização	110° (meio brilho total) - 140° (ângulo de visualização utilizável)
Profundidade de cor	16 bits/cor
Tipo de LED	SMD 3 em 1
Montagem de soquete	Parafusos de 3 mm através do soquete
Montagem de pixel	lâmina metálica de 1,5 mm com presilha ou 3 parafusos M4.
Temperatura ambiente	Máx. de 45°C
Diâmetro	60 mm
Altura	60 mm (incl. soquete)
Peso	280 g (incl. soquete e cabo de 300 mm)
Classificação de proteção	IP66 (classificação quando casado)
número máx. de pixels em 1 cabo	256
Ramificação de cabo padrão	16 pixels, inclinação de 300 mm, interconectável

Gerada em: [[Data]]
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Consulte www.barco.com para as últimas informações.

BARCO

Visibly yours