

# DP2K-12C

Projetor DLP Cinema® compacto para telas até 12 m (39 pés)



O DP2K-12C da Barco é um projetor de cinema digital compacto para pequenas salas de projeção e ambientes de pós-produção.

#### **Tamanho pequeno, desempenho que cabe no bolso**

Com base no comprovado chip DLP Cinema® de 0,98" (2,49 cm) da Texas Instruments, o DP2K-12C garante uma experiência de cinema de primeira classe com brilho de imagem consistente, alto contraste e cores vibrantes. E, mais importante, o DP2K-12C vem em um formato compacto de baixo custo.

#### **Baixo custo de propriedade**

Manter o custo operacional baixo foi uma das principais prioridades ao desenvolver o DP2K-12C. Todos os componentes centrais foram, portanto, projetados para fácil manutenção e vida útil do produto estendida.

#### **Fácil manutenção**

O projetor DP2K-12C tem uma arquitetura totalmente modular fácil de usar. Essa modularidade minimiza significativamente o tempo de inatividade, permite um estoque mínimo de peças sobressalentes e acelera as curvas de aprendizado dos técnicos, o que reduz significativamente o custo de propriedade.

**BARCO**

Visibly yours

## Especificações técnicas

<b>Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)</b>	3 x Dispositivos de metal escuro DC2 de 0,98" (2,49 cm)
<b>Resolução original</b>	2048 x 1080 pixels
<b>Alojamento</b>	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
<b>Lâmpada</b>	1,2 kW - 2 kW
<b>Saída de Luz</b>	9.500 lúmens
<b>Tamanho da tela</b>	Até 12 m / 39 pés de largura (ganho de tela de 1,2 a 14 ftl)
<b>Razão de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de Vídeo Digital</b>	2 x entradas SMPTE 292M 2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
<b>Lentes Primárias</b>	1,2 - 1,8 1,4 - 2,05 1,6 - 2,5 1,95 - 3,2 2,4 - 3,9
<b>Diagnóstico do Projetor</b>	via painel de toque de PC via software de controle Communicator via agente de SNMP
<b>Requisitos de Energia</b>	220 V
<b>Dimensões</b>	558 (A) x 694 (L) x 1.034 (P) mm 22,0 (A) x 27,3 (L) x 40,7 (P) polegadas NOTA: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
<b>Peso</b>	100 kg (220 lbs)
<b>Temperatura ambiente</b>	35 °C / 95 °F Máx.
<b>Opções</b>	ACS-2048 Complementos 3D Painel sensível ao toque Pedestal