

# DP2K-32B

Projetor DLP Cinema® de alto brilho para telas até 32 m (105 pés)



O DP2K-32B da Barco de ponta é o projetor de cinema digital com mais brilho do mundo. Graças à sua maior saída de luz, o DP2K-32B exclusivo é a máquina 3D definitiva.

#### **A máquina 3D definitiva**

O exclusivo DP2K-32B iluminará telas de até 32 m (105 pés) de largura com um brilho de imagem sem igual, cores vibrantes e níveis de contraste excepcionais. Essa qualidade de imagem incrível criará uma experiência em 3D sem paralelo para o seu público, bem como maior potencial de bilheteria para a sua sala.

#### **Baixo custo de propriedade**

Manter o custo operacional baixo foi uma das principais prioridades ao desenvolver o DP2K-32B. Todos os componentes centrais foram, portanto, projetados para fácil manutenção e vida útil do produto estendida.

#### **Fácil manutenção**

O projetor DP2K-32B tem uma arquitetura totalmente modular fácil de usar. Essa modularidade minimiza significativamente o tempo de inatividade, permite um estoque mínimo de peças sobressalentes e acelera as curvas de aprendizado dos técnicos, o que reduz significativamente o custo de propriedade.

**BARCO**

Visibly yours

# Especificações técnicas

<b>Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)</b>	3 x Dispositivos de metal escuro DC2K de 1,2" (3,05 cm)
<b>Resolução original</b>	2048 x 1080 pixels
<b>Alojamento</b>	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
<b>Lâmpada</b>	3 kW - 7 kW (lâmpada de xenônio)
<b>Saída de Luz</b>	33.000 lúmens
<b>Tamanho da tela</b>	Até 32 m / 105 pés de largura
<b>Razão de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de Vídeo Digital</b>	2 x entradas SMPTE 292M 2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
<b>Lentes Primárias</b>	1,25 - 1,45 1,4 - 2,05 1,6 - 2,35 1,8 - 2,8 2,15 - 3,6 2,8 - 5,5
<b>Diagnóstico do Projetor</b>	via painel de toque de PC via software de controle Communicator via agente de SNMP
<b>Requisitos de Energia</b>	3x 400 V + N ou 3x 220 V 30.000 BTU/hora (com lâmpada de 6,5 kW)
<b>Dimensões</b>	604 (A) x 754 (L) x 1.129 (P) mm 23,78 (A) x 29,69 (L) x 44,45 (P) polegadas NOTA: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
<b>Peso</b>	140 kg (309 lbs)
<b>Temperatura ambiente</b>	35 °C / 95 °F Máx.
<b>Opções</b>	ACS-2048 Complementos 3D Painel sensível ao toque Pedestal

Gerada em: [[Data]]  
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.

**BARCO**

Visibly yours