

DP4K-32B

Projektor DLP Cinema® de 4K aprimorado de alto brilho para telas até 32 m (105 pés)



O DP4K-32B da Barco é um projetor de cinema de 4K aprimorado com ultrabrilho para telas de até 32 m (105 pés). Apresentando chip DLP de Cinema® de 1,38" (3,51 cm) da Texas Instruments, o novo DP4K-32B é especificamente projetado para garantir uma experiência de filme nítida em telas de cinema de alto nível.

Qualidade de imagem ultranítida

O DP4K-32B combina essa qualidade de imagem ultranítida com um design modular fácil de usar, vida útil excepcionalmente longa e o menor custo de propriedade.

Precisão de cores vibrantes

O DP4K-32B de ponta traz imagens incríveis com resolução de 4K aprimorada (4.096 x 2.160), combinada com o alto brilho e precisão de cores vibrantes em todos os momentos.

Alto brilho

Graças ao seu design óptico altamente eficiente e ao sistema de resfriamento DMD patenteado, o DP4K-32B é o projetor de cinema mais brilhante na sua classe – sua garantia para uma experiência de cinema de alto nível sem igual.

BARCO

Visibly yours

Especificações técnicas

Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)	3 x dispositivos de metal escuro DC4K de 1,38"
Resolução original	4.096 x 2.160 pixels
Alojamento	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
Lâmpada	3 kW - 7 kW (lâmpada de xenônio)
Saída de Luz	33.000 lúmens (lâmpada de 6,5 kW)
Tamanho da tela	Até 32 m / 105 pés de largura
Razão de contraste	2,000:1
Entradas de Vídeo Digital	Slot para 2 x Entradas SMPTE 292M ou Bloco de Mídia Integrado de 4K 2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
Control I/O	Ethernet, 8x GPIO, Serial RS232
Lentes Primárias	1,13 - 1,31 1,27 - 1,86 1,45 - 2,13 1,63 - 2,53 1,95 - 3,26 2,53 - 4,98 throw ratios (distância da projeção x tamanho da imagem) equivalentes para DMD de 1,38" de 4K
Diagnóstico do Projetor	via painel de toque de PC via software de controle Communicator via agente de SNMP
Requisitos de Energia	3W+N+PE 230/400 V 16 A 50-60 Hz ou 3 W+PE 208 V 27 A 50-60 Hz 30.000 BTU/hora (com lâmpada de 6,5 kW - 7 kW)
Dimensões	604 (A) x 754 (L) x 1.129 (P) mm 23,78 (A) x 29,69 (L) x 44,45 (P) polegadas NOTA: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
Peso	141 kg (311 lbs)
Temperatura ambiente	35 °C / 95 °F Máx.
Fluxo de ar de exaustão	350 CFM
Recursos Padrão	CLO (Constant Light Output, saída de luz constante) Agente de SNMP potente Lentes memorizadas/motorizadas (foco, zoom e deslocamento) Suporte para HDCP Flash triplo de 2K total 3D Resfriamento DMD patenteado avançado
Opções	Bloco de Mídia Integrado de 4K ACS-2048 Complementos 3D Painel sensível ao toque Pedestal

Gerada em: [[Data]]
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Consulte www.barco.com para as últimas informações.

BARCO

Visibly yours