


TF-16

Bloco de LED para uso externo com 6.450 nits e 16 mm de densidade de pixels para instalação fixa



A série TF da Barco é composta de blocos de LED confiáveis que produzem imagens potentes na melhor luz possível. A TF oferece confiabilidade 24 horas por dia, sete dias por semana, a um custo de propriedade competitivo. Com menos consumo de energia e um peso menor que produtos similares, o TF da Barco é perfeito para sinalização digital e aplicações esportivas.

As otimizações da série TF incluem tecnologias ecologicamente corretas que reduzem a poluição luminosa, como alhetas de aprimoramento de contraste que permitem menos brilho e menos consumo de energia, bem como maior desempenho visual e um ângulo para baixo dos seus LEDs. Isso garante que a luz seja voltada para o público e menos luz excessiva seja desperdiçada, o que leva a um menor consumo de energia e a uma vida útil mais longa. Isso torna a série TF os primeiros produtos de LED verdadeiramente ecológicos do mercado.

BARCO

Visibly yours

Especificações técnicas

Distância entre pontos	16,0 mm
Brilho	6.450 nits
Configuração de LED	1R, 1G, 1B inclinado para baixo
Densidade de pixels	11.739/m ² 1.092/pé quadrado 3.600/bloco (60x60)
Ângulo de visualização horizontal	140°
Ângulo de visualização vertical	-50°/+20°
Consumo de energia	119 W/m ² (média) 460 W/m ² (máx.)
Dissipação de calor	406 BTU/h/m ² (típico)
Dimensões dos blocos	Largura: 960 mm Altura: 960 mm Profundidade: 225 mm
Peso / Bloco	39,2 kg (83,77 lbs)
Classificação de IP	IP65/54
Processando	16 bits/cor
Facilidade de manutenção	Frontal ou traseira
Temperatura de operação	-20 a +45°C (-4° a 113°F)
Umidade de operação	10-99%
Certificações	ETL, CE, FCC Classe A, RoHS