

# DP4K-23B

Projektor DLP Cinema® de 4K aprimorado com alto brilho para telas até 23 m (75 pés)



O DP4K-23B da Barco é um projetor de cinema de 4K aprimorado, ultra brilhante, para telas de até 23 m (75 pés). Apresentando chip do DLP Cinema® de 1,38" (3,51 cm) da Texas Instruments, o novo DP4K-23B é especificamente projetado para garantir uma experiência de filme nítida em telas de cinema de alto nível.

#### **Qualidade de imagem ultra nítida**

O DP4K-23B combina essa qualidade de imagem ultra nítida com um design modular fácil de usar, vida útil excepcionalmente longa e o menor custo de propriedade.

#### **Precisão de cores vibrantes**

O DP4K-23B de ponta traz imagens incríveis com resolução de 4K aprimorada (4.096 x 2.160), combinada com o alto brilho e precisão de cores vibrantes em todos os momentos.

#### **Alto brilho**

Graças ao seu design ótico altamente eficiente e ao sistema de resfriamento DMD patenteado, o DP4K-23B é o projetor de cinema mais brilhante na sua classe – É a sua garantia para uma experiência de cinema de alto nível inigualável.

**BARCO**

Visibly yours

## Especificações técnicas

<b>Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)</b>	3 x dispositivos de metal escuro DC4K de 1,38"
<b>Resolução original</b>	4.096 x 2.160 pixels
<b>Alojamento</b>	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
<b>Lâmpada</b>	1,2 kW - 4 kW (lâmpada de xenônio)
<b>Saída de Luz</b>	24.500 lúmens (lâmpada de 4 kW)
<b>Tamanho da tela</b>	Até 23 m / 75 pés de largura
<b>Razão de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de Vídeo Digital</b>	Slot para 2 x Entradas SMPTE 292M ou Bloco de Mídia Integrado de 4K 2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
<b>Control I/O</b>	Ethernet, 8x GPIO, Serial RS232
<b>Lentes Primárias</b>	1,13 - 1,31 1,27 - 1,86 1,45 - 2,13 1,63 - 2,53 1,95 - 3,26 2,53 - 4,98 throw ratios (distância da projeção x tamanho da imagem) equivalentes para DMD de 1,38" de 4K
<b>Diagnóstico do Projetor</b>	via painel de toque de PC via software de controle Communicator via agente de SNMP
<b>Requisitos de Energia</b>	200-240 V 30 A 50-60 Hz 19.000 BTU/hora (com lâmpada de 4 kW)
<b>Dimensões</b>	604 (A) x 754 (L) x 1.129 (P) mm 23,78 (A) x 29,69 (L) x 44,45 (P) polegadas NOTA: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
<b>Peso</b>	134 kg (295 lbs)
<b>Temperatura ambiente</b>	35 °C / 95 °F Máx.
<b>Fluxo de ar de exaustão</b>	350 CFM
<b>Recursos Padrão</b>	CLO (Constant Light Output, saída de luz constante) Agente de SNMP potente Lentes memorizadas/motorizadas (foco, zoom e deslocamento) Suporte para HDCP Flash triplo de 2K total 3D Resfriamento DMD avançado patenteado
<b>Opções</b>	Bloco de Mídia Integrado de 4K ACS-2048 Complementos 3D Painel sensível ao toque Pedestal

Gerada em: [[Data]]  
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.

**BARCO**

Visibly yours