

Wireless Rugged Remote



O Wireless Rugged Remote é extremamente confiável e à prova de impactos. Foi projetado por profissionais para profissionais. É feito para durar, mesmo nas aplicações mais exigentes de aluguel e encenação.

Especificações técnicas

Visor	Visor de Cristal Líquido de 4 linhas iluminação de fundo total
Teclado	27 teclas com iluminação de fundo total 5 teclas de função programáveis
Conexões	Transceptor de radiofrequência Porta XLR remota com fio de 2 vias porta de info. do módulo da lâmpada para facilitar o gerenciamento da lâmpada sobressalente Porta RS 232/422 comutador RS 422T - RS 422NT - RS232
Comunicação (baud)	XLR fixo a 57.600 bps RS 232/RS 422 (9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps, 57.600 bps, 115.200 bps)
Faixa de comunicação	sem fio até 100 m (330 pés)
Endereço	qualquer número entre 0 e 255
Alimentação de Energia	6x baterias recarregáveis NiCd AA (inclusas) ou baterias padrão Adaptador de 15-30 Vcc 2 modos de carregamento: via carregador externo ou via porta XLR do projetor modo de economia de energia = automaticamente desligado após 10 minutos de inatividade
Faixa de temperatura	-15 - 70°C (5°F - 158°F)
Peso	controle remoto: 1,3 kg (2,8 lbs) receptor: 0,3 kg (0,6 lbs)