

TransForm A18

Высокопроизводительный контроллер для видеостен среднего и крупного размеров с высокими требованиями к качеству видео и



TransForm A — это наиболее эффективный и универсальный контроллер для настенных экранов из доступных на современном рынке. Не имеющая себе равных технология OmniScaler компании Barco обеспечивает простую встроенную интеграцию цифровых и аналоговых видеосигналов и источников данных, позволяя пользователям размещать в любом месте на видеостене окна любого размера без ухудшения качества.

Высокопроизводительная система TransForm A18 для видеостен среднего и большого размеров основана на легко расширяемой модульной архитектуре TransForm A. Используя модуль обработки TransForm A Processor и несколько модулей TransForm A OmniBus A18 можно выводить изображения из множества RGB-источников на видеостены самого большого размера.

Максимальная гибкость и масштабируемость

- Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/XP, X Window System.
- Выходное разрешение вплоть до WUXGA.
- Практически неограниченное количество каналов отображения и источников ввода.
- До 68 источников видеосигналов/34 источников RGB-сигналов на канал отображения.
- До 68 окон видеосигналов/34 окна RGB, свободно перемещаемых по всей видеостене.

Превосходная интеграция видео- и RGB-сигналов

- Поддержка аналоговых и цифровых источников.
- Возможность масштабирования от размера подушечки пальца до размера всей стены.
- Непосредственный доступ и управление видеосигналом/RGB-сигналом.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Процессор	<p>Processor A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core 2 Duo 2.13 GHz • 1 GB main memory standard • extendable up to 4 GB max. (3 GB usable) • SATA disk drive 250 GB (RAID-1/RAID-5 option) • 10/100/1000 MBit LAN (redundant option) • redundant, hot-swap power supply (option) • host for up to 4 OmniBus units <p>Processor AX6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dual-core Intel Xeon® CPU, 3 GHz, 1 or 2 CPU's • 2 GB ECC main memory standard • extendable up to 4 GB (3 GB usable) • SATA disk drive 250 GB (RAID-1/RAID-5 option) • dual 10/100/1000 MBit onboard LAN (redundant) • redundant, hot-swap power supply • host for up to 5 OmniBus units
OmniBus	<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced PCI 64/66 backplane • 533 MB/s • 18 slots • redundant hot-swap power supply (option)
Вес	<p>Processor A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • standard, no cards: 18.0 kg 39.7 lbs • redundant PSU, no cards: 20.5 kg 45.2 lbs <p>Processor AX6</p> <ul style="list-style-type: none"> • redundant PSU, no cards: 23.3 kg 49.2 lbs <p>OmniBus A18</p> <ul style="list-style-type: none"> • standard, no cards: 19.8 kg 43.7 lbs • redundant PSU, no cards: 21.8 kg 48.1 lbs
Габариты	<p>Processor A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19" industrial case, height in rack unit: 4U • width case: 440 mm 17.32 in. • width with fixation: 482 mm 18.98 in. • depth case: 516 mm 20.32 in. • depth with handles: 566 mm 22.28 in. • height: 177 mm 6.97 in. • height with rubber feet: 183 mm 7.20 in. <p>Processor AX6</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19" industrial case, height in rack unit: 4U • width case: 440 mm 17.32 in. • width with fixation: 482 mm 18.98 in. • depth case: 566 mm 22.28 in. • depth with handles: 616 mm 24.25 in. • height: 177 mm 6.97 in. • height with rubber feet: 183 mm 7.20 in. <p>OmniBus A18</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19" industrial case, height in rack unit: 6U • width case: 449 mm 17.68 in. • width with fixation: 482 mm 18.98 in. • depth case: 420 mm 16.54 in. • depth with handles: 461 mm 18.15 in. • height: 267 mm 10.51 in. • height with rubber feet: 270 mm 10.63 in.
Продольствие потребляемой энергии	100-240 V, 50-60 Hz
Энергопотребление	<p>Processor A4</p> <ul style="list-style-type: none"> standard (typ): 400 W redundant (typ): 400 W <p>Processor AX6</p> <ul style="list-style-type: none"> redundant: 650 W <p>OmniBus A18</p> <ul style="list-style-type: none"> standard (typ): 600 W redundant (typ): 600 W
Операционные условия	0 – 40°C 32 – 104°F at max. 80% humidity (non condensing)

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours