

# MiSTRIP

## Малый шаг, светодиодная пиксельная планка



MiSTRIP, пиксельная планка Барко для творчества, представляет собой новый стандарт в технологии светодиодных экранов широкого спектра применения. От крупных видеостен заданной формы до архитектурных визуальных решений. Высокая яркость и малый шаг пикселей при легкости и прочности конструкции делают MiSTRIP поистине универсальным решением. Возможные области применения этой новинки включают создание потрясающе ярких видеостен любых размеров и форм, а также эффектов освещения. Кроме того, степень защиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур модели MiSTRIP позволяют применять ее в любых погодных условиях.

**BARCO**

Visibly yours

## Технические характеристики

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Шаг пиксела              | 13,25 мм   |
| Яркость                  | 160 кд/м   |
| Калиброванная Яркость    | 6100 нт  |
| Угол обзора              | 145° симметричный  |
| Рабочая температура      | -20 °С -> 45 °С  |
| Допустимая влажность     | 10 - 90%   |
| ЖКИ конфигурация         | 3-в-1 SMD RGB  |
| Срок эксплуатации        | 50000 часов  |
| Цвета                    | 185 триллионов   |
| Обработка                | 15,8 бит/цвет  |
| Скорость обновления      | 800 Гц   |
| Связи                    | Разъем d-Sub 25  |
| Монтаж                   | Несколько перемещаемых с резьбой М6 на встроенной стойке   |
| D320 совместимость ввода | Данные DVI до UXGA, SDI, HD-SDI, YUV, композитное, S-Video |
| Высота                   | 26 мм  |
| Глубина                  | искл. разъем 55 мм   |
| Глубина                  | вкл. разъем: 63 мм   |
| Длина                    | 1484 мм/375 мм   |
| Сертификаты              | ETL (экв. UL), CEBC, CE, FCC класс А                       |

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.  
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours