

# TransForm A4

Контроллер начального уровня для видеостен малого и среднего размеров со средними требованиями к качеству видео и RGB.



TransForm A — это наиболее эффективный и универсальный контроллер для настенных экранов из доступных на современном рынке. Не имеющая себе равных технология OmniScaler компании Barco обеспечивает простую встроенную интеграцию цифровых и аналоговых видеосигналов и источников данных, позволяя пользователям размещать в любом месте на видеостене окна любого размера без ухудшения качества.

Эта система начального уровня для видеостен малого и среднего размеров может быть расширена до системы TransForm A12 или TransForm A18 путем установки всех необходимых плат ввода и вывода в процессор TransForm A Processor.

#### **Максимальная гибкость и масштабируемость**

- Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/XP, X Window System.
- Выходное разрешение вплоть до WUXGA.
- Подключение до 16 каналов отображения.

#### **Превосходная интеграция видео- и RGB-сигналов**

- Аналоговые, цифровые и сетевые потоковые источники сигналов.
- Возможность масштабирования от размера подушечки пальца до размера всей стены.
- Непосредственный доступ и управление видеосигналом/RGB-сигналом.
- Независимый выбор глубины цвета видео, RGB и графических окон.
- Непревзойденное качество обработки цифровых данных.

#### **Эффективность, высокая полоса пропускания, соответствие требованиям в будущем**

- Модуль TransForm A Processor представляет собой высокопроизводительное

**BARCO**

Visibly yours

## Технические характеристики

Процессор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core™ 2 Duo 2.13 GHz</li><li>• 1 GB main memory standard</li><li>• extendable up to 4 GB max. (3 GB usable)</li><li>• standard PCI bus</li><li>• 133 MB/s</li><li>• SATA disk drive 250 GB (RAID-1/RAID-5 option)</li><li>• 10/100/1000 MBit Ethernet (redundant option)</li><li>• redundant, hot-swap power supply (option)</li><li>• 4 slots</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19" industrial case, height in rack unit: 4U</li><li>• width case: 440 mm   17.32 in.</li><li>• width with fixation: 482 mm   18.98 in.</li><li>• depth case: 516 mm   20.32 in.</li><li>• depth with handles: 566 mm   22.28 in.</li><li>• height: 177 mm   6.97 in.</li><li>• height with rubber feet: 183 mm   7.20 in.</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• standard, no cards: 18.0 kg   39.7 lbs</li><li>• redundant PSU, no cards: 20.5 kg   45.2 lbs</li></ul>
Продольствие потребляемой энергии	100-240 V, 50-60 Hz
Энергопотребление	<ul style="list-style-type: none"><li>• standard: 400 W</li><li>• redundant: 400 W</li></ul>
Операционные условия	0 – 40°C   32 – 104°F at max. 80% humidity (non condensing)

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.  
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours