

TransForm AX6

Высокопроизводительный контроллер для видеостен малого и среднего размеров со средними требованиями к качеству видео и



TransForm A — это наиболее эффективный и универсальный контроллер для настенных экранов из доступных на современном рынке. Не имеющая себе равных технология OmniScaler компании Barco обеспечивает простую встроенную интеграцию цифровых и аналоговых видеосигналов и источников данных, позволяя пользователям размещать в любом месте на видеостене окна любого размера без ухудшения качества.

Эта высокопроизводительная система для видеостен малого и среднего размеров может быть легко расширена до системы TransForm A12 или TransForm A18, в случае когда требуется задействовать большее число плат ввода и вывода, чем возможно установить в модуль обработки TransForm A Processor.

Максимальная гибкость и масштабируемость

- Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/XP, X Window System.
- Выходное разрешение вплоть до WUXGA.
- Подключение до 24 каналов отображения.

Превосходная интеграция видео- и RGB-сигналов

- Аналоговые, цифровые и сетевые потоковые источники сигналов.
- Возможность масштабирования от размера подушечки пальца до размера всей стены.
- Непосредственный доступ и управление видеосигналом/RGB-сигналом.
- Независимый выбор глубины цвета видео, RGB и графических окон.
- Непревзойденное качество обработки цифровых данных.

Эффективность, высокая полоса пропускания, соответствие требованиям в будущем

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Процессор	<ul style="list-style-type: none">• Quad-core Intel Xeon CPU, 2.8 GHz, 1 or 2 CPU's• 2 GB ECC main memory standard• extendable up to 4 GB (3 GB usable)• standard PCI-X bus• 533 MB/s• SATA disk drive 250 GB (RAID-1/RAID-5 option)• dual 10/100/1000 MBit onboard LAN (redundant)• redundant, hot-swap power supply• 6 slots
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 19" industrial case, height in rack unit: 4U• width case: 440 mm 17.32 in.• width with fixation: 482 mm 18.98 in.• depth case: 566 mm 22.28 in.• depth with handles: 616 mm 24.25 in.• height: 177 mm 6.97 in.• height with rubber feet: 183 mm 7.20 in.
Вес	<ul style="list-style-type: none">• redundant PSU, no cards: 23.3 kg 49.2 lbs
Продовольствие потребляемой энергии	100-240 V, 50-60 Hz
Энергопотребление	redundant: 650 W
Операционные условия	0 – 40°C 32 – 104°F at max. 80% humidity (non condensing)

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours