

HD-40

Большой дисплей повышенной прочности с диагональю 40 дюймов для коллективной визуализации



40-дюймовый дисплей повышенной прочности компании Барко является идеальным решением для совместного обзора и принятия решений в командных пунктах, на капитанских мостиках и в других помещениях на борту судна. Данные широкоэкранные дисплеи оборудованы поддержкой сети и интегрированными вычислительными модулями для отображения любых данных, включая видео по IP. Дисплей Барко HD-40 можно установить на любой переборке судна; дисплей способен принимать аналоговые и цифровые сигналы, а также сигналы, переданные по интернет-протоколу.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Размер экрана	40"
Разрешение	HD 1080 (1920 x 1080 пиксел)
Яркость	Номинал 400 кд/м ² (116 фут-ламберт)
Уровень контрастности	2000:1 (в темноте)
Диапазон регулировки яркости	не менее 150:1 (от распознаваемости при дневном освещении до ночного времени)
Вибрация	На судах: MIL-STD-167-1, тип 1
Удар	MIL-STD-810F мет. 516,4 30g — 12,5 мс, полусинусоидальная MIL-STD-901D, класс I, средний вес категории B
Рабочая температура	MIL-STD-810E Низкие темп.: 0 °C Высокие темп.: +50 °C
Температура при хранении	MIL-STD-810E Низкая темп.: -40°C Высокая темп.: +70°C
Влажность	MIL-STD-810E Макс. 95% при 40 °C
Рабочая высота над уровнем моря, низкое давление	MIL-STD-810E 15000 футов
Электромагнитные помехи/совместимость	MIL-STD-461 F (надводные военно-морские суда)
Федеральная комиссия по связи США	FCC-A
Входы сигнала	DVI-I, VGA (тип DVI-I, встроенный DVI) Видео по IP (опция)
Последовательный порт RS-232	9-контактный sub D
Потребляемая энергия	MS 27656 T 09 F 98P (MIL-C-39999, серия I)
Органы управления	ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЫБОР / ВЫХОД / РЕЗЕРВ В сочетании с экранным дисплеем
Индикаторы	Зеленый светодиод питания, красный светодиод неисправности
Продовольствие потребляемой энергии	115-220 В перемен.тока
Направляющие	300A в соответствии с разделом MIL-STD-1399
Энергопотребление	240 Вт (номинал)
Безопасность	IEC 950
Вес	33,6 кг (74 фунта)
Отделка	Цвет панелей — № 37038 (FED-STD-595), матовый черный
Среднее время наработки на отказ	Менее 30 минут
Масштабирование	Без изменения масштаба/во весь экран/с сохранением пропорций автоматическая настройка, автоматическое регулирование фазы (APA), автоматическая регулировка усиления (AGC)
Параметры	Видео по IP через оптоволоконную или медную проводку Ethernet

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours