

Vista 4500

Сетевая многофункциональная консоль



Vista 4500 — новейшее семейство многофункциональных консолей компании Barco, обеспечивающих эргономичное рабочее место повышенной прочности для гидролокации, командования и контроля, управления стрельбой и сбора информации о ситуации в самых сложных условиях. Модульный подход Vista 4500 идеален для интеграции с различными приложениями в командных пунктах на борту надводных судов и подводных лодок.

Консоли Vista 4500 компании Barco полностью готовы для использования в сети и поэтому полностью соответствуют требованиям современных командных пунктов, в которых чрезвычайно важны возможность управления с помощью малочисленного персонала и низкая стоимость владения. Сетевая визуализация позволяет отображать любые динамические данные в любом месте командного пункта, обеспечивает гибкость, избыточность и живучесть.

Barco Vista-4500 выпускается в двух конфигурациях:

- **Vista 4500-B:** базовая, экономичная консоль, пригодная для выполнения полного спектра задач оперативного управления.
- **Vista 4500-E:** многофункциональная консоль с мощными расширяемыми вычислительными возможностями. Вариант Vista 4500-E включает радиолокационное решение RDDS-2 компании Barco, а также компонент потоковой передачи и записи видео FlexiVision III.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Потребляемая энергия	115-220 В перемен.тока, 50-60 Гц
Дисплей	ЖК-дисплеи с диагональю от 19 до 30 дюймов. Возможны различные варианты компоновки дисплеев, в том числе двухсторонняя вертикальная или горизонтальная, а также односторонняя
Пульт	Складной. Поддержка широкого диапазона устройств ввода (клавиатура, шаровой манипулятор, джойстик, дроссель)
Человеческие факторы	MIL-STD-1472
Сенсорный дисплей	Панель с ЖКД 10" с сенсорным экраном, дополнительный встроенный компьютер
Клемма управления	Панель с ЖК-дисплеем 2,2" для индикации исправности, кнопки управления
Расширения	Функциональные клавиши, внешний порт USB, аудио и т. п.
Размеры блока ЧМИ	Вертикальная:: 650 x 1960 x 950 мм макс., вес < 125 кг Горизонтальная: 1200 x 1300 x 950 мм макс., вес < 145 кг Один: 650 x 1300 x 950 мм макс., вес < 105 кг
Процессор (CPU)	Intel Core 2 Duo
Графический ускоритель	Собственный или дополнительный комплект БИС встроенный графический модуль PCIe
Средства информации	Системный жесткий диск SATA 250 Гбайт
Рабочая температура	от 0 до 50 °С
Температура при хранении	от -30 до 70 °С
Влажность	95% при 40 °С, без конденсации
Вибрация	MIL-STD-167-1
Удар	MIL-STD-810E
Электромагнитные помехи/совместимость	MIL-STD-461D/E
Степень защиты корпуса	MIL-STD-810E, 45°
Акустический Шум	MIL-STD-740-1 (SH) Класс C, 54 дБ(А)
Электрическая норма	MIL-STD-1399 Раздел 300A, STANAG 1008 изд.9

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours