

## FLX-24

Средний шаг, 24 мм, модуль преобразуемых светодиодов



С внедрением преобразуемых светодиодов компания Варго подняла светодиодную технологию для творчества на совершенно новый уровень. Благодаря этой абсолютно новой технологии конструкторы больше не ограничены формой традиционных светодиодных мониторов и могут создавать панели любой необходимой формы. FLX — это уникальная светодиодная технология для свободного создания любых форм, которая изумляет зрителей во всем мире. Технология FLX-24 включает компактные высококачественные пиксельные светодиодные модули 24 мм с отдельным управлением, которые можно объединять с различными специально разработанными держателями (механическими несущими элементами) и создавать любую необходимую форму.

Более того, преобразуемые светодиоды Варго идеально подходят для самого широкого спектра применений — начиная от оформления зрелищных мероприятий до стационарных инсталляций, как внутри, так и вне помещений. Конструкция панелей позволяет выдерживать самые сложные погодные условия, панели можно использовать при ярком солнечном свете или во время дождя. Независимо от требований панели FLX можно преобразовать в нужную конструкцию.

BARCO

Visibly yours

## Технические характеристики

Яркость	3 кд
Выход света	11 люмен
Угол обзора	140 градусов (по горизонтали и вертикали)
Глубина цветности	16 бит/цвет
Тип ЖКИ	3-в-1 SMD (полный цвет)
Доступ	передняя или задняя
Монтаж гнезда	Резьба М3 в гнезде
Монтаж пиксела	гнездо с защелкой, поддержка горячей замены
Окружающая температура	Макс. 45 °С
Диаметр	24 мм
Высота	31 мм (вкл. гнездо)
Вес	22,5 г (вкл. гнездо и 130-мм кабель)
Рейтинг защиты	IP66 (оценка при сопряжении) Круглосуточная эксплуатация вне помещений: для получения замечаний относительно применения обратитесь в отдел управления проектами компании Barco
Максимальное число пикселей на 1 кабеле	256
Цепочка кабелей по умолчанию	16 пикселей, шаг 160 мм, взаимосоединяемые 64 пикселя, шаг 160 мм, взаимосоединяемые
Проекционные полосы по умолчанию	S-25: 32 пикселя, шаг 25 мм, взаимосоединяемые S-50: 16 пикселей, шаг 50 мм, взаимосоединяемые

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.  
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours