

OL-721

Проекционный модуль с диагональю 70 дюймов, светодиодной подсветкой и полной поддержкой HD DLP



Проекционный модуль OL-721 с диагональю 70 дюймов и светодиодной подсветкой компании Barco обеспечивает эргономичный просмотр. Максимальная четкость и наиболее насыщенные цвета отображаются при полном разрешении высокой четкости (1920x1080).

Конструкция видеостен OL-721 не требует обслуживания в течение нескольких лет. Для них также не требуются расходные материалы. В модели OL-721 применена технология Sense6 — уникальная сенсорная технология, обеспечивающая стабильные характеристики яркости и контрастности с течением времени по всей поверхности видеостены. Sense6 постоянно измеряет значения яркости и цветности и корректирует цветовое пространство, обеспечивая воспроизведение изображения, оптимизированное для человеческого глаза. Это означает, что отсутствует необходимость в обслуживании или ручной регулировке.

Благодаря малой глубине модуля проецирования видеостены OL-721 легко устанавливаются в условиях ограниченного пространства. Прочная конструкция OL-721 делает эти видеостены идеальными для промышленных сред.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Разрешение	Полная поддержка HD (1920 x 1080 пикс.)
Яркость	экран: 240 кд/м ²
Динамическая контрастность	560,000:1
Цветность	До 165 % EBU (в максимальном цветовом режиме)
ЖКИ технология	Система обратного проецирования DLP.
Белая точка	2300 К 6500 К 9300 К настраиваемая
Однородность яркости	95 % ANSI 9
Экран	FXS, с углом половинной потери яркости Г/В 34°/33° (+/- 3°)
Разрыв экрана	Гор: 1,0 мм 0,04 дюйма. Верт.: 0,7 мм 0,03 дюйма (при 25 °C).
Стабильность цветности	Внутренняя калибровка с помощью Sense6 на основе спектрометра.
Габариты	<ul style="list-style-type: none"> • Диагональ: 70 дюймов • Ширина: 1550 мм 61 дюйм • Высота: 872 мм 34,3 дюйма • Глубина: 622 мм 24,5 дюйма • Вес: проекционный модуль: < 66 кг 146 фунтов • Вес: опора: < 39 кг 86 фунтов
Источник света	Шестикратное резервирование для каждого из 3 светодиодов.
Срок эксплуатации ЖКИ	<ul style="list-style-type: none"> > 60000 ч (при 6500 К). > 80000 ч в экономном режиме. Среднее время наработки светодиода на отказ: > 500000 ч.
Рекомендованный интервал обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> > 5 лет. Гарантия от выгорания и появления остаточного изображения на весь срок службы.
Условия для операции	10-40 °C, 50-104 °F, влажность 80 % (б/к).
Входное напряжение питания	90 – 240 В, 50-60 Гц.
Потребляемая энергия	230 Вт (номинал). 350 Вт (макс.)
Тепловыделение	785 БТЕ/ч (номинал). 1194 БТЕ/ч (макс.).
Сигнал	2 x сдвоенных разъема DVI, вход/2 x сдвоенных разъема DVI, выход.
Частота следования пикселей	330 МГц.
Входная частота	24 – 62 Гц.
Генлок	49 – 61 Гц,
Минимальная задержка кадра	1 кадр.
Обработка сигнала	Проходной вход. Свободный монтаж, свободное масштабирование (дополнительно).
Прямый доступ к Ethernet	Встроенный веб-сервер.
Графический интерфейс потребителя	Все параметры и рабочие характеристики.
Гарантия	2 года.
Интеграция в оборудовании третьего лица	API веб-служб (дополнительно)

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours