

DP2K-32B

Проектор DLP Cinema® с повышенной яркостью изображения для экранов до 32 м (105 футов)



Флагманская модель Barco DP2K-32B обладает максимально возможной яркостью среди цифровых кинопроекторов. Благодаря высокой светоотдаче модель DP2K-32B является уникальным в своем роде 3D-проектором.

Лучший 3D-проектор

Уникальный по своим характеристикам проектор DP2K-32B способен выводить необычайно яркие, насыщенные и высококонтрастные изображения на экраны шириной до 32 м (105 футов).

Высочайшее качество изображения создает у аудитории иллюзию полного погружения, что увеличивает привлекательность кинотеатра для большего числа зрителей.

Низкая стоимость владения

Во время разработки DP2K-32B особое внимание было уделено снижению стоимости эксплуатации. Поэтому все основные компоненты спроектированы с учетом простоты обслуживания и продолжительного срока службы.

Простота обслуживания

Полностью модульная конструкция проектора DP2K-32B облегчает его использование. Использование такой конструкции позволило значительно сократить время простоя и потребность в запчастях, а также ускорить процесс обучения персонала, что привело к существенному снижению стоимости владения.

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	Устройства DC2K размером 3 x 1,2 дюйма из темного металла
Родное разрешение	2048 x 1080 пиксел
Оправа	Герметичный корпус системы DMD и оптического блока
Лампа	3-7 кВт (ксеноновая лампа)
Выход света	33000 люмен
Размер экрана	Ширина да 32 м / 105 футов
Уровень контрастности	2,000:1
Входы цифрового видео	2 входа SMPTE 292M 2 входа DVI возможность выбора одно- или двухканального входа
Основные объективы	1.25-1.45 1.4-2.05 1.6-2.35 1.8-2.8 2.15-3.6 2.8-5.5
Диагностика проектора	с помощью сенсорной панели ПК с помощью программы управления Communicator с помощью SNMP-агента
Требования потребляемой энергии	3 x 400 В + N или 3 x 220 В 30000 БТЕ/ч (с лампой мощностью 6,5 кВт)
Габариты	604 (В) x 754 (Ш) x 1129 (Г) мм 23,78 (В) x 29,69 (Ш) x 44,45 (Г) дюйма Примечание. Расстояние от нижней части проектора до поверхности не должно составлять меньше 5 см
Вес	140 кг (309 футов)
Окружающая температура	Не более 35°C / 95°F
Параметры	ACS-2048 Дополнения для 3D-режима Сенсорная панель Подставка

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours