

SP-4816

Шаг пикселя 16 мм, 6000 нит, светодиодная система для стадионов и спортивных площадок



Согласно результатам проведенного маркетингового исследования, вероятность запоминания увиденной торговой марки у аудитории ТВ в четыре раза выше, если торговая марка отображалась на цифровом экране для стадионов и спортивных площадок, а не на стационарном или вращающемся экране. По этой причине компания Вагсо разработала специальный светодиодный экран для стадионов и спортивных площадок, который применяется во время транслируемых по ТВ спортивных мероприятий.

Отличная окупаемость инвестиций

Обладая более чем 20-летним опытом в создании широкоформатных светодиодных дисплеев для наружного использования и визуальных решений для индустрии средств вещания, компания Вагсо знает, как предоставить наилучшее изображение для телеаудитории и обеспечить наивысшую окупаемость ваших инвестиций в рекламу. Наша запатентованная устанавливаемая сверху система отображения брендов является более заметной и обеспечивает более высокую окупаемость для рекламодателей.

Превосходное воспроизведение изображений для вещания

Системы Вагсо для использования на стадионах и спортивных площадках обеспечивают отличное воспроизведение брендов благодаря отличной читаемости надписей при дневном свете, превосходным уровням контрастности, легкой синхронизации с профессиональными камерами и индивидуально настраиваемой оптимизации цвета. Светодиодные системы Вагсо для использования на стадионах и спортивных площадках предназначены как для стационарного, так и передвижного использования. Системы, охватывающие

BARCO

Visibly yours

Технические характеристики

Шаг пиксела	16 мм
Яркость	6000 нт (типовой)
Плотность пикселей	11250/м ² 1046/кв. фут
ЖКИ конфигурация	1R, 1G, 1B
Горизонтальный угол обзора	Цветовой сдвиг +70°/+70°
Вертикальный угол обзора	Цветовой сдвиг -10°/+35°
Энергопотребление	200 Вт/м ² (типовой)
Тепловыделение	682 БТЕ\ч (типовой)
Формирование сигналов цветности	14 бит/цвет
Температура при эксплуатации	от -10 до 45°C (от 14 до 113°F)
Влажность при эксплуатации	от 10 до 99%
Вес/плитку	90 кг (198,4 фунта)
Габариты (WxLxH)	2560 x 160 x 800 мм (100,8 x 6,3 x 31,5 дюйма)
Работоспособность	Задняя часть
Прочность	IP65 (передняя часть)/IP54 (задняя часть)
Сертификаты	CE/ETL/RohS

Создано: [[Дата]]

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

BARCO

Visibly yours